

**Éléments de raccordement
H50/36D BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H50/36D BL
Référence	9019340000
Version	Embout, isolé, 26 mm, 20 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190067632
Cdt.	50 pièce(s)
Emballage	en vrac

Fiche de données

Éléments de raccordement H50/36D BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	36 mm	Largeur (pouces)	1,417 inch
Poids net	2,8 g		

Caractéristiques techniques

Version	isolé
---------	-------

Embouts

Couleur	DIN	Diamètre de la collerette (D2)	15 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	10,3 mm	Désignation militaire	T 20A 034 A
Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,5 mm	Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,3 mm
L1 en mm	36 mm	Longueur de dénudage	26 mm
Longueur de la surface des contacts (L2)	20 mm	Section de raccordement du conducteur	50 mm ²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 1		

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP