
Éléments de raccordement
H2,5/25T GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H2,5/25T GR
Référence	9021090000
Version	Embout, isolé, 20 mm, 18 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190060916
Cdt.	500 pièce(s)
Emballage	en vrac

Éléments de raccordement H2,5/25T GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	25 mm	Largeur (pouces)	0,984 inch
Poids net	0,24 g		

Caractéristiques techniques

Version	isolé

Embouts

Couleur	Telemecanique	Diamètre de la collerette (D2)	4,2 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	2,2 mm	Désignation militaire	T 20A 023 A
Epaisseur de la collerette plastique (S2)	0,25 mm	Epaisseur des douilles métalliques (S1)	0,15 mm
L1 en mm	25 mm	Longueur de dénudage	20 mm
Longueur de la surface des contacts (L2)	18 mm	Section de raccordement du conducteur	2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 14		

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP

Éléments de raccordement
H2,5/25T GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Similaire à l'illustration

