

**Éléments de raccordement
H0,25/12 HBL SV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



- code couleur Weidmüller
- en multisachet (5 x 100 pièces)

Informations générales de commande

Type	H0,25/ 12 HBL SV
Référence	9025780000
Version	Embout, isolé, 10 mm, 8 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190053239
Cdt.	500 pièce(s)
Emballage	Multisachet

Fiche de données

Éléments de raccordement H0,25/12 HBL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	12 mm	Largeur (pouces)	0,472 inch
Poids net	0,06 g		

Caractéristiques techniques

Version	isolé
---------	-------

Embouts

Couleur	Weidmüller	Diamètre de la collerette (D2)	1,8 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	0,8 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,25 mm
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,15 mm	L1 en mm	12 mm
Longueur de dénudage	10 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	8 mm
Section de raccordement du conducteur	0,25 mm ²	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 24

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP

Fiche de données

**Éléments de raccordement
H0,25/12 HBL SV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Similaire à l'illustration

