
Éléments de raccordement
H95,0/44 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H95,0/44 R
Référence	9028210000
Version	Embout, isolé, 31 mm, 25 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190891589
Cdt.	25 pièce(s)
Emballage	en vrac

Éléments de raccordement H95,0/44 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	44 mm	Largeur (pouces)	1,732 inch
Poids net	5,2 g		

Caractéristiques techniques

Version	isolé

Embouts

Couleur	Weidmüller	Diamètre de la collerette (D2)	18 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	14,7 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2)	0,6 mm
Epaisseur des douilles métalliques (S1)	0,35 mm	L1 en mm	44 mm
Longueur de dénudage	31 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	25 mm
Section de raccordement du conducteur	95 mm²	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 3/0

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Agréments

Agréments	C SA US
ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP