

**Éléments de raccordement
H150,0/54 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H150,0/54 GE
Référence	9028230000
Version	Embout, isolé, 38 mm, 32 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190891602
Cdt.	25 pièce(s)
Emballage	en vrac

Éléments de raccordement H150,0/54 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	54 mm	Largeur (pouces)	2,126 inch
Poids net	10,8 g		

Caractéristiques techniques

Version	isolé
---------	-------

Embouts

Couleur	Weidmüller	Diamètre de la collerette (D2)	23,5 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	18,5 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,75 mm
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,5 mm	L1 en mm	54 mm
Longueur de dénudage	38 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	32 mm
Section de raccordement du conducteur	150 mm ²	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 300 MCM

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP