


Éléments de raccordement H1,5/14DS SW SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- En multisachet
- Code couleur Weidmüller
- Code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,5/14DS SW SV
Référence	9028360000
Version	Embout, isolé, 10 mm, 8 mm, noir
GTIN (EAN)	4032248023219
Cdt.	500 pièce(s)
Emballage	Multisachet

Éléments de raccordement H1,5/14DS SW SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	14 mm	Largeur (pouces)	0,551 inch
Poids net	0,138 g		

Caractéristiques techniques

Version	isolé
---------	-------

Embouts

Couleur	Weidmüller	Diamètre de la collerette (D2)	3,9 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	1,7 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,25 mm
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,15 mm	L1 en mm	14 mm
Longueur de dénudage	10 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	8 mm
Section de raccordement du conducteur	1,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 16

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	WSCAD, EPLAN
Données techniques	STEP

Éléments de raccordement H1,5/14DS SW SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

Similaire à l'illustration

