


Éléments de raccordement H1,0/22DS R ZH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,0/22DS R ZH
Référence	9036330000
Version	Embout, Embout double, 21 mm, 14 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4032248338566
Cdt.	500 pièce(s)
Emballage	en vrac

Éléments de raccordement

H1,0/22DS R ZH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	22 mm	Largeur (pouces)	0,866 inch
Poids net	0,212 g		

Caractéristiques techniques

Version	Embout double
---------	---------------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1) 2 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0,3 mm
Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0,15 mm	L1 en mm 22 mm
Longueur de dénudage 21 mm	Longueur de la surface des contacts (L2) 14 mm
Section de raccordement du conducteur 1 mm ²	Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 17

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP

Fiche de données**Éléments de raccordement
H1,0/22DS R ZH**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins**Similaire à l'illustration**