

Éléments de raccordement
H1,5/16 ZH R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,5/16 ZH R
Référence	9037290000
Version	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190492762
Cdt.	500 pièce(s)
Emballage	en vrac

Éléments de raccordement H1,5/16 ZH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	16 mm	Largeur (pouces)	0,63 inch
Poids net	0,155 g		

Caractéristiques techniques

Version	Embout double
---------	---------------

Embouts

Couleur	Weidmüller	Diamètre de la surface des contacts (D1)	2,2 mm
Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,3 mm	Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,15 mm
Hauteur de la collerette (A)	6,5 mm	L1 en mm	16 mm
Largeur de la collerette (B)	3,6 mm	Longueur de dénudage	11 mm
Longueur de la surface des contacts (L2)	8 mm	Section de raccordement du conducteur	1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 16		

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP

Fiche de données**Éléments de raccordement
H1,5/16 ZH R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins**Similaire à l'illustration**