

Éléments de raccordement H16,0/38 ZH GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Pour les conducteurs suivants : 2 x 16,0 mm² (2 x AWG 6)

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H16,0/38 ZH GN
Référence	9037370000
Version	Embout, Embout double, 29 mm, 25 mm, vert
GTIN (EAN)	4008190492847
Cdt.	50 pièce(s)
Emballage	en vrac

Fiche de données

Éléments de raccordement H16,0/38 ZH GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	38 mm	Largeur (pouces)	1,496 inch
Poids net	1,82 g		

Caractéristiques techniques

Version	Embout double
---------	---------------

Embouts

Couleur	Weidmüller	Diamètre de la surface des contacts (D1)	8,3 mm
Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,6 mm	Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,3 mm
Hauteur de la collerette (A)	17,2 mm	L1 en mm	38 mm
Largeur de la collerette (B)	9,5 mm	Longueur de dénudage	29 mm
Longueur de la surface des contacts (L2)	25 mm	Section de raccordement du conducteur	16 mm ²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 6		

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP