

**Éléments de raccordement
H10,0/24T ZH BR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H10,0/24T ZH BR
Référence	9037710000
Version	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, brun
GTIN (EAN)	4008190493516
Cdt.	100 pièce(s)
Emballage	en vrac

Fiche de données

Éléments de raccordement H10,0/24T ZH BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	24 mm	Largeur (pouces)	0,945 inch
Poids net	0,81 g		

Caractéristiques techniques

Version	Embout double
---------	---------------

Embouts

Couleur	Telemecanique	Diamètre de la surface des contacts (D1)	5,8 mm
Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,5 mm	Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,2 mm
Hauteur de la collerette (A)	13,4 mm	L1 en mm	24 mm
Largeur de la collerette (B)	7,6 mm	Longueur de dénudage	17 mm
Longueur de la surface des contacts (L2)	12 mm	Section de raccordement du conducteur	10 mm ²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 8		

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP

Fiche de données

**Éléments de raccordement
H10,0/24T ZH BR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Similaire à l'illustration

