

**ERSATZMESSER STRIPAX PL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Pince à couper, dénuder et sertir les embouts en bande**

- Couper
- Dénuder
- Sertir
- entraînement automatique
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- travail rationnel : un seul outil pour préparer le câble d'où gain de temps

**Informations générales de commande**

Type	ERSATZMESSER STRIPAX PL
Référence	<a href="#">9050340000</a>
Version	Couteau de rechange
GTIN (EAN)	4008190350949
Cdt.	5 pièce(s)

**ERSATZMESSER STRIPAX PL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	27,5 mm	Largeur (pouces)	1,083 inch
Hauteur	8,8 mm	Hauteur (pouces)	0,346 inch
Profondeur	0,45 mm	Profondeur (pouces)	0,018 inch
Poids net	0,6 g		

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Classifications**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-04-48-90		

**Agréments**

Agréments

**Téléchargements**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Données techniques	<a href="#">WSCAD</a>