

Cosses
LIR 1,5M5 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Cosses à oeil isolées en PVC**

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIR 1,5M5 V
Référence	9200100000
Version	Cosses, Cosse isolée, 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409860
Cdt.	100 pièce(s)

Cosses
LIR 1,5M5 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	22,6 mm	Largeur (pouces)	0,89 inch
Profondeur	5,9 mm	Profondeur (pouces)	0,232 inch
Poids net	0,6 g		

Raccordements

Couleur d'identification	rouge	Densité de raccordements (S1)	0,75 mm
Diamètre de la collerette plastique (D)	4 mm	Diamètre extérieur	8 mm
Diamètre intérieur (d1)	5,3 mm	Dimension	M 5
Dimension (tige)	M 5	Isolation	présente
Longueur de la collerette plastique (b)	11,3 mm	Matériau/plastique	PVC
Section de raccordement du conducteur, max.	1,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	0,5 mm ²

Classifications

ETIM 3.0	EC000168	ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN