


**Cosses
LIR 2,5M5 V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIR 2,5M5 V
Référence	9200180000
Version	Cosses,Cosse isolée, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409808
Cdt.	100 pièce(s)

Fiche de données

Cosses LIR 2,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	23,8 mm	Largeur (pouces)	0,937 inch
Profondeur	6,2 mm	Profondeur (pouces)	0,244 inch
Poids net	0,71 g		

Raccordements

Couleur d'identification	bleu	Densité de raccordements (S1)	0,8 mm
Diamètre de la collerette plastique (D)	4,5 mm	Diamètre extérieur	8,5 mm
Diamètre intérieur (d1)	5,3 mm	Dimension	M 5
Dimension (tige)	M 5	Isolation	présente
Longueur de la collerette plastique (b)	11,3 mm	Matériau/plastique	PVC
Section de raccordement du conducteur, max.	2,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	1,5 mm ²

Classifications

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN