


**Cosses  
LIR 6M6 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



**Cosses à oeil isolées en PVC**

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

**Informations générales de commande**

Type	LIR 6M6 V
Référence	<a href="#">9200250000</a>
Version	Cosses,Cosse isolée,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410071
Cdt.	100 pièce(s)

## Fiche de données

### Cosses LIR 6M6 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Largeur	29,5 mm	Largeur (pouces)	1,161 inch
Profondeur	8,1 mm	Profondeur (pouces)	0,319 inch
Poids net	1,9 g		

### Raccordements

Couleur d'identification	jaune	Densité de raccordements (S1)	1 mm
Diamètre de la collerette plastique (D)	6,4 mm	Diamètre extérieur	12 mm
Diamètre intérieur (d1)	6,4 mm	Dimension	M 6
Dimension (tige)	M 6	Isolation	présente
Longueur de la collerette plastique (b)	14,15 mm	Matériau/plastique	PVC
Section de raccordement du conducteur, max.	6 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, min.	4 mm <sup>2</sup>

### Classifications

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Téléchargements

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Données techniques	<a href="#">EPLAN</a>