

**Cosses  
LIS 1,5M3,5 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Cosses à fourches isolées en PVC ou PC/PA**

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

**Informations générales de commande**

Type	LIS 1,5M3,5 V
Référence	<a href="#">9200300000</a>
Version	Cosses,Cosse isolée,0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> ,Rouge
GTIN (EAN)	4032248410125
Cdt.	100 pièce(s)

## Fiche de données

### Cosses LIS 1,5M3,5 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Largeur	21,6 mm	Largeur (pouces)	0,85 inch
Profondeur	5,8 mm	Profondeur (pouces)	0,228 inch
Poids net	0,63 g		

### Raccordements

Couleur d'identification	rouge	Densité de raccordements (S1)	0,75 mm
Diamètre de la collerette plastique (D)	4 mm	Diamètre extérieur	6,4 mm
Diamètre intérieur (d1)	3,7 mm	Dimension	M 3,5
Dimension (tige)	M 3,5	Isolation	présente
Longueur de la collerette plastique (b)	11,3 mm	Matériau/plastique	PVC
Section de raccordement du conducteur, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, min.	0,5 mm <sup>2</sup>

### Classifications

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
 Données techniques [EPLAN](#)

**Fiche de données****Cosses  
LIS 1,5M3,5 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**