

**Cosses
LIS 6M8 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Cosses à fourches isolées en PVC ou PC/PA**

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIS 6M8 V
Référence	9200440000
Version	Cosses, Cosse isolée, 4 mm ² - 6 mm ² , jaune
GTIN (EAN)	4032248410286
Cdt.	100 pièce(s)

Cosses LIS 6M8 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	33,2 mm	Largeur (pouces)	1,307 inch
Profondeur	8 mm	Profondeur (pouces)	0,315 inch
Poids net	2,65 g		

Raccordements

Couleur d'identification	jaune	Densité de raccordements (S1)	1 mm
Diamètre de la collerette plastique (D)	6,4 mm	Diamètre extérieur	14 mm
Diamètre intérieur (d1)	8,4 mm	Dimension	M 8
Dimension (tige)	M 8	Isolation	présente
Longueur de la collerette plastique (b)	13,15 mm	Matériau/plastique	PVC
Section de raccordement du conducteur, max.	6 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	4 mm ²

Classifications

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN

Fiche de données**Cosses
LIS 6M8 V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins