

Cosses
LIP 6R14 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Fiches isolées en PVC ou PC/PA**

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIP 6R14 V
Référence	9200480000
Version	Cosses, Cosse isolée, 4 mm ² - 6 mm ² , jaune
GTIN (EAN)	4032248410323
Cdt.	100 pièce(s)

Cosses
LIP 6R14 V
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	28,15 mm	Largeur (pouces)	1,108 inch
Profondeur	8 mm	Profondeur (pouces)	0,315 inch
Poids net	1,7 g		

Raccordements

Couleur d'identification	jaune	Diamètre de la collerette plastique (D)	6,4 mm
Dimension	14.0 mm	Dimension (longueur fiche)	14 mm
Isolation	présente	Longueur de la collerette plastique (b)	14,5 mm
Matériau/plastique	PVC	Section de raccordement du conducteur, max.	6 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	4 mm ²		

Classifications

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN

Cosses LIP 6R14 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

