

Cosses
LIB 1,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA**

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé

Informations générales de commande

Type	LIB 1,5B25 VF
Référence	9200490000
Version	Cosses, Cosse isolée, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , Rouge
GTIN (EAN)	4032248410330
Cdt.	100 pièce(s)

Cosses LIB 1,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	26 mm	Largeur (pouces)	1,024 inch
Profondeur	6 mm	Profondeur (pouces)	0,236 inch
Poids net	1,19 g		

Raccordements

Couleur d'identification	rouge	Diamètre de la collerette plastique (D)	3,8 mm
Dimension	24,5 mm	Dimension (longueur fiche)	24,5 mm
Isolation	présente	Matériau/plastique	PVC
Section de raccordement du conducteur, max.	1,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	0,5 mm ²

Classifications

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Cosses LIB 1,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

