

**Cosses
LIF 2,5F488 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Clips isolés en PVC avec clip en cuivre**

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIF 2,5F488 R
Référence	9200550000
Version	Cosses,Cosse isolée,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410392
Cdt.	100 pièce(s)

Fiche de données

Cosses LIF 2,5F488 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	19,2 mm	Largeur (pouces)	0,756 inch
Profondeur	6,4 mm	Profondeur (pouces)	0,252 inch
Poids net	0,75 g		

Raccordements

Couleur d'identification	bleu	Densité de connecteurs enfichables (d3)	0,8 mm
Diamètre de la collerette plastique (D)	5 mm	Dimension	4,8 x 0,8 mm
Dimension (languette)	4,8 x 0,8 mm	Isolation	présente
Largeur du connecteur enfichable (d2)	4,8 mm	Longueur de la collerette plastique (b)	10 mm
Matériau/plastique	PVC	Section de raccordement du conducteur, max.	2,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	1,5 mm ²		

Classifications

ETIM 3.0	EC000524	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
UNSPSC	56-11-15-08	eClass 5.1	27-40-02-18
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-44-03-92
eClass 9.1	27-40-02-90		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
Données techniques [EPLAN](#)

Fiche de données**Cosses**
LIF 2,5F488 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dessins**