

Cosses
LIF 2,5M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Languettes isolées en PVC avec clip en cuivre**

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIF 2,5M638 R
Référence	9200590000
Version	Cosses, Cosse isolée, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , bleu
GTIN (EAN)	4032248410439
Cdt.	100 pièce(s)

Cosses

LIF 2,5M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	20,8 mm	Largeur (pouces)	0,819 inch
Profondeur	6,3 mm	Profondeur (pouces)	0,248 inch
Poids net	0,7 g		

Raccordements

Densité de connecteurs enfichables (d3)	0,8 mm	Diamètre de la collerette plastique (D)	5 mm
Dimension	6,3 x 0,8 mm	Dimension (languette)	6,3 x 0,8 mm
Isolation	présente	Largeur du connecteur enfichable (d2)	6,3 mm
Longueur de la collerette plastique (b)	10 mm	Matériau/plastique	PVC
Section de raccordement du conducteur, max.	2,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	1,5 mm ²

Classifications

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-44-03-92
eClass 9.1	27-40-02-90		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN

Fiche de données**Cosses**
LIF 2,5M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins