

Cosses
LIF 6T638 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Clips isolés avec dérivation en PVC avec clip en cuivre**

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIF 6T638 R
Référence	9200630000
Version	Cosses, Cosse isolée, 4 mm² - 6 mm², jaune
GTIN (EAN)	4032248410477
Cdt.	100 pièce(s)

Cosses
LIF 6T638 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	23,8 mm
Profondeur	8,2 mm
Poids net	2,15 g

Largeur (pouces)	0,937 inch
Profondeur (pouces)	0,323 inch

Raccordements

Couleur d'identification	jaune
Diamètre de la collerette plastique (D)	6,8 mm
Dimension (languette)	6,3 x 0,8 mm
Largeur du connecteur enfichable (d2)	6,3 mm
Matériau/plastique	PVC
Section de raccordement du conducteur, min.	4 mm ²

Densité de connecteurs enfichables (d3)	0,8 mm
Dimension	6,3 x 0,8 mm
Isolation	présente
Longueur de la collerette plastique (b)	13 mm
Section de raccordement du conducteur, max.	6 mm ²

Classifications

ETIM 3.0	EC000149	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-44-03-92
eClass 9.1	27-40-02-90		

Agréments

Agréments

ROHS Conforme**Téléchargements**

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN