

Cosses
LIF 6F638 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Clips entièrement isolés en PVC avec clip cuivre**

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Type	LIF 6F638 RF
Référence	9200660000
Version	Cosses, Cosse isolée, 4 mm ² - 6 mm ² , jaune
GTIN (EAN)	4032248410507
Cdt.	100 pièce(s)

Cosses LIF 6F638 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	24,5 mm	Largeur (pouces)	0,965 inch
Profondeur	8,2 mm	Profondeur (pouces)	0,323 inch
Poids net	1,9 g		

Raccordements

Couleur d'identification	jaune	Densité de connecteurs enfichables (d3)	0,8 mm
Diamètre de la collerette plastique (D)	6,8 mm	Dimension	6,3 x 0,8 mm
Dimension (languette)	6,3 x 0,8 mm	Isolation	Entièrement isolé
Largeur du connecteur enfichable (d2)	6,3 mm	Longueur de la collerette plastique (b)	13 mm
Matériau/plastique	PVC	Section de raccordement du conducteur, max.	6 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	4 mm ²		

Classifications

ETIM 3.0	EC000616	ETIM 4.0	EC000616
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
UNSPSC	27-11-15-10	eClass 5.1	17-13-01-03
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-44-03-92
eClass 9.1	27-40-02-90		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN

Fiche de données**Cosses
LIF 6F638 RF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins