


Éléments de raccordement H 10,0/22 S EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H 10,0/22 S EB
Référence	9203620000
Version	Embout, isolé, 15 mm, 12 mm, ivoire
GTIN (EAN)	4032248565061
Cdt.	100 pièce(s)
Emballage	en vrac

Éléments de raccordement

H 10,0/22 S EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	22 mm	Largeur (pouces)	0,866 inch
Poids net	0,51 g		

Caractéristiques techniques

Version	isolé
---------	-------

Embouts

Couleur	Autres	Diamètre de la collerette (D2)	7,1 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	4,6 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,6 mm
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,2 mm	L1 en mm	22 mm
Longueur de dénudage	15 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	12 mm
Section de raccordement du conducteur	10 mm ²	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 8

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	WSCAD, EPLAN
Données techniques	STEP

Fiche de données**Éléments de raccordement
H 10,0/22 S EB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins**Similaire à l'illustration**