

Accessoires
BIT E6.3 1.2X6.5X110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine

Embouts plats DIN 5264, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126

Informations générales de commande

Type	BIT E6.3 1.2X6.5X110
Référence	9205650000
Version	Insert de tournevis, Largeur de la lame (B): 6.5 mm, longueur de la lame: 110 mm, Epaisseur de la lame (A): 1.2 mm
GTIN (EAN)	4032248772957
Cdt.	5 pièce(s)

Fiche de données**Accessoires
BIT E6.3 1.2X6.5X110**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	110 mm	Largeur (pouces)	4,331 inch
Poids	28 g	Poids net	24 g

Outils à couper

Epaisseur de la lame (A)	1,2 mm	Forme	E 6,3 DIN 3126, Fendue
Largeur de la lame (B)	6,5 mm	longueur de la lame	110 mm

Classifications

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002116
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-90

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
--------------------	--------------------------------------