

SAI-SK-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les capuchons de protection protègent les voies d'enchâssage non raccordées contre les influences externes.

Informations générales de commande

Type	SAI-SK-M12
Référence	9456050000
Version	Sous-ensembles protégés, Capuchon de protection
GTIN (EAN)	4008190304058
Cdt.	30 pièce(s)

SAI-SK-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net	0,633 g
-----------	---------

Températures

Température ambiante	-25 °C...+70 °C
----------------------	-----------------

Caractéristiques générales

Degré de protection	IP68	Matériau	PA 66
Matériau de base du boîtier	PA 66	Plage de températures du coffret	-20 ... +90 °C
Presse-étoupes	M 12		

Classifications

ETIM 4.0	EC002585	ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002314	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-06-92-90	eClass 7.1	27-06-92-90
eClass 8.1	27-06-92-90	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-02-08		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT U_REMOTE 16/17 EN CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
--------------------	--