

**Accessoires**  
**TS 35X15/2.3 2M/AL/BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Illustration du produit**

Figure similaire

**Informations générales de commande**

Type	TS 35X15/2.3 2M/AL/BK
Référence	<a href="#">1848290000</a>
Version	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 15, sans perçage longitudinal, Aluminium, non traité
GTIN (EAN)	4032248385614
Cdt.	2 m

## Fiche de données

### Accessoires TS 35X15/2.3 2M/AL/BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Largeur	35 mm	Largeur (pouces)	1,378 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1,378 inch
Profondeur	15 mm	Profondeur (pouces)	0,591 inch
Poids net	330 g		

### Rail profilé

Courant nominal en fonction PEN, max. admissible	192 A	Epaisseur	2,3 mm
La tenue aux courts-circuits correspond à un conducteur E-Cu	70 mm <sup>2</sup>		

### Classifications

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Données techniques	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Données techniques	<a href="#">STEP</a>