

Accessoires
TS 35X7.5/5x18 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit

Figure similaire

Informations générales de commande

Type	TS 35X7.5/5x18 2M/ST/SZ
Référence	1879090000
Version	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, avec perçage longitudinal, Acier, Sendzimir zingué, chromé
GTIN (EAN)	4032248473786
Cdt.	2 m

Accessoires

TS 35X7.5/5x18 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	35 mm	Largeur (pouces)	1,378 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1,378 inch
Profondeur	7,5 mm	Profondeur (pouces)	0,295 inch
Poids net	305 g		

Rail profilé

Diamètre du trou d'implantation (D)	5,2 mm	Diamètre du trou de perçage	5,2 mm
Entraxe de perçage des trous	25 mm	Epaisseur	1 mm
La tenue aux courts-circuits correspond à un conducteur E-Cu	16 mm ²	Largeur de fente	5 mm
Longueur de fente	18 mm	Trou de perçage, fendu	Oui
Écart de fente	7 mm		

Classifications

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP