

Accessoires
TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit**Informations générales de commande**

Type	TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ
Référence	7915060000
Version	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, avec perçage longitudinal, Acier, Sendzimir zingué, chromé
GTIN (EAN)	4032248296279
Cdt.	2 m

Accessoires

TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	35 mm	Largeur (pouces)	1,378 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1,378 inch
Profondeur	7,5 mm	Profondeur (pouces)	0,295 inch
Poids net	300 g		

Rail profilé

Diamètre du trou d'implantation (D)	5,2 mm	Diamètre du trou de perçage	5,2 mm
Entraxe de perçage des trous	36 mm	Epaisseur	1 mm
La tenue aux courts-circuits correspond à un conducteur E-Cu	16 mm ²	Largeur de fente	5,2 mm
Longueur de fente	25 mm	Trou de perçage, fendu	Oui
Écart de fente	11 mm		

Classifications

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP