

Accessoires
TS 32X15 2M/AL/BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Illustration du produit**Informations générales de commande**

Type	TS 32X15 2M/AL/BK
Référence	0169300000
Version	Rail profilé, TS 32, sans perçage longitudinal, Aluminium, non traité
GTIN (EAN)	4008190105167
Cdt.	2 m

Accessoires

TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	32 mm	Largeur (pouces)	1,26 inch
Hauteur	33 mm	Hauteur (pouces)	1,299 inch
Profondeur	15 mm	Profondeur (pouces)	0,591 inch
Poids net	235,5 g		

Rail profilé

Courant nominal en fonction PEN, max. admissible	192 A	Epaisseur	1,5 mm
La tenue aux courts-circuits correspond à un conducteur E-Cu	70 mm ²		

Classifications

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP