

Accessoires TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit



Figure similaire

Informations générales de commande

Type	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN
Référence	0514400000
Version	Rail profilé, TS 32, avec perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
GTIN (EAN)	4008190086152
Cdt.	2 m

Accessoires

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	32 mm	Largeur (pouces)	1,26 inch
Hauteur	33 mm	Hauteur (pouces)	1,299 inch
Profondeur	15 mm	Profondeur (pouces)	0,591 inch
Poids net	667 g		

Rail profilé

Diamètre du trou d'implantation (D)	5,2 mm	Diamètre du trou de perçage	5,2 mm
Entraxe de perçage des trous	36 mm	Epaisseur	1,5 mm
La tenue aux courts-circuits correspond à un conducteur E-Cu	35 mm ²	Largeur de fente	5,2 mm
Longueur de fente	25 mm	Trou de perçage, fendu	Oui
Écart de fente	11 mm		

Classifications

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP