

Accessoires TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit



Figure similaire

Informations générales de commande

Type	TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN
Référence	0514510000
Version	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, avec perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
GTIN (EAN)	4008190116620
Cdt.	1 m

Fiche de données

Accessoires TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	35 mm	Largeur (pouces)	1,378 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1,378 inch
Profondeur	7,5 mm	Profondeur (pouces)	0,295 inch
Poids net	314 g		

Rail profilé

Diamètre du trou d'implantation (D)	5,2 mm	Diamètre du trou de perçage	5,2 mm
Entraxe de perçage des trous	36 mm	Épaisseur	1 mm
La tenue aux courts-circuits correspond à un conducteur E-Cu	16 mm ²	Largeur de fente	5,2 mm
Longueur de fente	25 mm	Trou de perçage, fendu	Oui
Écart de fente	11 mm		

Classifications

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN CAT 1 TERM 16/17 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP