Ethernet industriel
IE-TO-USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Sortie pour rail, version prolongateur USB (A-A) selon CEI 61076-3-107

Informations générales de commande

Type	IE-TO-USB
Référence	8946960000
Version	Boîtier de prise pour rail, USB, IP20
GTIN (EAN)	4032248734955
Cdt.	1 pièce(s)

Ethernet industriel
IE-TO-USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	38,3 g

Températures

Température de fonctionnement , max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de stockage	
Plage de température montage, min.	-25 °C	Température de pose	
Plage de température montage, max.	70 °C		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Caractéristiques générales

Raccordement 1	USB A	Raccordement 2	USB A
Circuit	USB	Couleur	Gris clair
Matériau de base du boîtier	PA UL 94 V0	Type de montage	TS 35
Degré de protection	IP20		

Normes

Norme de connecteur	CEI 61076-3-107

Classifications

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC000313
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-20	eClass 9.1	19-17-01-25

Agréments

Agréments	EAC
ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN


Date de création 5 juin 2019 15:39:56 CEST

Ethernet industriel
IE-TO-USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Dessin

