

GMK 2410 Adhésif Contact



Elasticité permanente

Résiste à l'humidité

Forte adhérence à durcissement rapide

GMK 2410 est un adhésif à base de polychloroprène (CR) pour coller, de façon tenace, sur toute la surface et de façon flexible :

- caoutchouc sur caoutchouc

- caoutchouc sur métal

GMK 2410 colle également des matières telles que caoutchouc mousse, cuir, feutre, matériaux isolants, textiles, bois et de nombreuses matières plastiques.

WEICON GMK 2410 ne convient pas pour des matériaux tels que, par ex., la mousse de polystyrène, le polyéthylène, les pièces en polypropylène, la mousse de PVC souple et le cuir artificiel en PVC.

Fiche technique

Base	Polychloropren (CR)
Couleur	brunâtre
Densité	0,93 g/cm ³
Viscosité	2.400 mPa·s
Rendement par zone	250 - 300 g/m ²
Temps de séchage	5 - 10 minutes
Période de contact de l'adhésif	10 minutes
Résistance finale	24 h
Température de mise en œuvre	+15°C à +35 °C (+59°F à 95°F) °C
Durée de stockage	12 mois à l'état non ouvert
Résistance de température	de -40°C à +80°C (-40 à 176°F) °C
Code IMPA	815237/38

La préparation de la surface

Les pièces à coller doivent être propres, sèches, exemptes de poussière et de graisse (Nettoyant de surfaces WEICON). Donner

de la rugosité aux surfaces augmente efficacement la résistance du collage.

Mise en œuvre

Bien mélanger les produits avant l'usage, puis les répartir en couche mince et régulière sur toute la surface à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule (lisse ou dentée).

Suivant la nature du matériau et l'application, deux à trois couches minces peuvent se révéler nécessaires. Selon l'épaisseur de la couche, la température ambiante et l'humidité de l'air, aérer les surfaces enduites pendant 5 à 10 minutes. Sur les surfaces absorbantes (p.ex. le feutre), appliquer une couche supplémentaire d'adhésif après l'aération.

Dès que les surfaces sont sèches mais encore légèrement collantes (à tester du doigt), assembler les pièces sous une pression brève mais forte (par ex. à l'aide d'un rouleau ou d'un marteau). En cas de dépassement du temps d'aération (séchage excessif), appliquer une nouvelle couche d'adhésif. Enlever tout excédent d'adhésif non durci à l'aide du nettoyant de surface WEICON.

Entreposage

A température ambiante (+ 15 ° C à + 25 ° C) à sec, dans le récipient bien fermé, stockage: 12 mois à l'état non ouvert.

Sécurité et santé

Il faut observer les données et les prescriptions physiques, sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos fiches de sécurité CE (<http://www.weicon.de>) lors de la mise en oeuvre des produits WEICON.

Conditionnements disponibles:

16100185	GMK 2410 Adhésif Contact 185 g
16100300	GMK 2410 Adhésif Contact 300 g
16100350	GMK 2410 Adhésif Contact 350 g
16100700	GMK 2410 Adhésif Contact 700 g
16100905	GMK 2410 Adhésif Contact 5 kg
16100925	GMK 2410 Adhésif Contact 25 kg

Articles d'accessoires :

10953001	Spatule pour la mise en oeuvre, courte
10953003	Spatule pour la mise en oeuvre, longue
10953020	Spatule de Contour Flexy,

Indication :

Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en décaulant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it