


Fiche technique | Numéro d'article: 286-640

module relais temporisé; Tension nominale d'entrée DC 24 V; Limitation courant constant 6 A; Chemin de fer; Multifonction/multitemps; Indication d'état des capteurs/actionneurs jaune; Largeur 6 mm




www.wago.com/286-640



RoHS Compliant

BOMcheck.net

Couleur: ■



| | | | | | | | |
|-----|----|--|------------------------------|-----|----|--|-----------------|
| OFF | ON | | blinkend | OFF | ON | | 10 s ... 100 s |
| OFF | ON | | einschaltverzögert | OFF | ON | | 3 s ... 12 s |
| OFF | ON | | einschaltwischend | OFF | ON | | 0,3 s ... 3 s |
| OFF | ON | | ausschaltver. mit Hilfsspan. | OFF | ON | | 100 s ... 800 s |

| Schalterstellung / Funktion | | Schalterstellung / Zeitbereich (s) |
|-----------------------------|-----|------------------------------------|
| S1 | S2 | |
| OFF | OFF | ausschaltverz. 100 - 800 |
| OFF | ON | einschaltwisch. 0,3 - 3 |
| ON | OFF | einschaltverz. 3 - 12 |
| ON | ON | blinkend 10 - 100 |

Description du produit :

Dans ces plages, le temps peut être réglé continuellement par potentiomètre.

St+ n'est connecté qu'à la fonction « temporisé au désenclenchement » avec tension auxiliaire.

Cartes de repérage WSB

- Impression K N° de produit : 209-782
- Impression 1 ... 10 N° de produit : 209-702
- Impression A1, A1, St, A2, A2, 12, 11, 11, 14
N° de produit : 209-601

5 cartes avec 10 bandes à 10 étiquettes

Données

Données techniques

Circuit de commande

| | |
|--------------------------------|--|
| Nominal input voltage U_N | 24 VDC |
| Courant d'entrée nominal I_N | 24 mA |
| Time range | 0,3 s ... 3 s; 3 s ... 12 s; 10 s ... 100 s; 100 s ... 800 s |
| Tension de répétition | 100 ms |
| Repeat accuracy | 1 % |

Circuit de charge

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Nombre relais 1 T/contact inverseurs | 1 |
| Contact material (relay) | AgNi + Au |
| Limiting continuous current | 5 A |
| Max. make current (resistive) | 4 s 10 A (AC) |
| Max. switching voltage | 250 VAC |



| | |
|---|--|
| Max. switching power (resistive) | 1250 VAAC |
| Temps de rebondissement (typ.) | 2 ms |
| Electrical life (N.O.; resistive load; 23 °C) | 100 x 10 ³ switching operations |
| Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C) | 15 x 10 ⁶ switching operations |

Sécurité & Protection

| | |
|---|---------------------|
| Tension de référence | 250 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de claquage contact-bobine (AC, 1 min.) | 3 kV _{rms} |
| Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min) | 3 kV _{rms} |
| Indice de protection | IP20 |

Données géométriques

| | |
|---|---------------------|
| Largeur | 20 mm / 0.787 inch |
| Profondeur à partir du niveau supérieur du rail | 82,5 mm / 3.25 inch |
| Profondeur | 52 mm / 1.654 inch |

Données mécaniques

| | |
|-----------------|---|
| Type de montage | Module débrochable pour blocs de bornes de base |
|-----------------|---|

Données du matériau

| | |
|--------------------|----------|
| Couleur | gris |
| Charge calorifique | 0.991 MJ |
| Poids | 34.498 g |

Conditions d'environnement

| | |
|--|---------------|
| Température ambiante admissible Fonctionnement pour U _N | -25 ... 40 °C |
| Degré de pollution | 2 |

Normes et spécifications

| | |
|-----------------------|------------|
| Normes/spécifications | EN 60664-1 |
|-----------------------|------------|

Dates commerciales

| | |
|--------------------|---------------|
| Country of origin | DE |
| GTIN | 4050821806349 |
| Customs Tariff No. | 85364900990 |

Product Group

6 (Interface Electronics)

Produits correspondants

Marking accessories

| | | |
|--|---|--|
|  | N° art.: 209-701 Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable | www.wago.com/209-701 |
|  | N° art.: 209-701/000-002 Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable | www.wago.com/209-701/000-002 |
|  | N° art.: 209-701/000-005 Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable | www.wago.com/209-701/000-005 |
|  | N° art.: 209-701/000-006 Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable | www.wago.com/209-701/000-006 |
|  | N° art.: 209-701/000-007 Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable | www.wago.com/209-701/000-007 |
|  | N° art.: 209-701/000-012 Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable | www.wago.com/209-701/000-012 |
|  | N° art.: 209-701/000-017 Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable | www.wago.com/209-701/000-017 |
|  | N° art.: 209-701/000-023 Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable | www.wago.com/209-701/000-023 |
|  | N° art.: 209-701/000-024 Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable | www.wago.com/209-701/000-024 |

Téléchargements

Documentation

Bid Text

| | | | |
|---------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 286-640 Relaisbaustein | Jan 22, 2016 | DOC 28,2 kB | Téléchargement |
|---------------------------|--------------|----------------|----------------|

Additional Information

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------|----------------|
| Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging | V 1.0.0 Oct 15, 2018 | PDF 269,1 kB | Téléchargement |
|--|-------------------------|-----------------|----------------|



Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
Tremblay-en-France
BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20
E-mail : info-fr@wago.com | Web : www.wago.fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.