


Fiche technique | Numéro d'article: 286-831


Module de protection contre les surtensions pour technique de signaux;
Tension nominale AC/DC 24 V; pour 2 chemins de signaux avec dérivation
commune; enfiché sur borne sur rail, largeur 15 mm



www.wago.com/286-831



Couleur: ■



Description du produit :

Short description:

Two- and three-stage pluggable surge suppression modules (286 Series) for data, measurement, control, or power circuits are also available.

Features:

- Protect your system against overvoltage
- Slim, space-saving design
- Control operational costs by preventing expensive, unplanned downtime
- High operational reliability and system uptime

Note:

For isolation measurement, the ground contact at the transient suppression module must be disconnected.

Données

Données électriques

Nominal operating voltage	24 V AC/DC
Operating voltage	≤ 30 VAC; ≤ 38 VDC
Courant nominal	6 A
Nominal discharge current line/line	1.5 kA
Nominal discharge current line/PG	200 A

Courant de choc max. entre L et N	1.5
Courant de choc max. entre L/N et PE	0.5
Voltage protection level line/line	≤ 93 V
Voltage protection level line/PG	≤ 93 V
Response time line/line	≤ 25 ns
Response time line/PG	≤ 25 ns

Sécurité & Protection

Tension de référence	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Degré de pollution	3

Données géométriques

Largeur	20 mm / 0.787 inch
Profondeur à partir du niveau supérieur du rail	82,5 mm / 3.25 inch
Profondeur	52 mm / 1.654 inch

Données mécaniques

Type de montage	Module débrochable pour blocs de bornes de base
En boîtier	Pluggable module for terminal blocks

Données du matériau

Couleur	gris
Poids	32.505 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... 85 °C
---------------------------------------	---------------

Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4017332158213
Customs Tariff No.	85366990990
Product Group	6 (Interface Electronics)

Produits correspondants

General accessories



N° art.: 280-628

Bloc de bornes de base; 16 pôles; avec bornes pour 4 conducteurs; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm² www.wago.com/280-628

N° art.: 280-638



Bloc de bornes de base; 8 pôles; avec bornes pour 2 conducteurs; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm² www.wago.com/280-638



N° art.: 280-764
Bloc de bornes de base; 16 pôles; avec bornes pour 4 conducteurs; avec support de marquage avec; avec séparateur orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm² www.wago.com/280-764

Marking accessories



N° art.: 209-700/209-124
Carte de repérage WSB; en carte; avec impression; F11, ..., F20 (10x); non extensible; Impression verticale; encliquetable www.wago.com/209-700/209-124



N° art.: 209-700/209-125
Carte de repérage WSB; en carte; avec impression; F21, ..., F30 (10x); non extensible; Impression verticale; encliquetable www.wago.com/209-700/209-125



N° art.: 209-700/209-126
Carte de repérage WSB; en carte; avec impression; F31, ..., F40 (10x); non extensible; Impression verticale; encliquetable www.wago.com/209-700/209-126



N° art.: 209-700/209-127
Carte de repérage WSB; en carte; avec impression; non extensible; Impression verticale; encliquetable www.wago.com/209-700/209-127



N° art.: 209-701
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/209-701



N° art.: 209-701/000-002
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/209-701/000-002



N° art.: 209-701/000-005
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/209-701/000-005



N° art.: 209-701/000-006
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/209-701/000-006



N° art.: 209-701/000-007
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/209-701/000-007



N° art.: 209-701/000-012
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/209-701/000-012



N° art.: 209-701/000-017
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/209-701/000-017



N° art.: 209-701/000-023
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/209-701/000-023



N° art.: 209-701/000-024
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/209-701/000-024



N° art.: 209-702

Carte de repérage WSB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression verticale; www.wago.com/209-702
encliquetable



N° art.: 209-703

Carte de repérage WSB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression verticale; www.wago.com/209-703
encliquetable



N° art.: 209-704

Carte de repérage WSB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression verticale; www.wago.com/209-704
encliquetable



N° art.: 209-705

Carte de repérage WSB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression verticale; www.wago.com/209-705
encliquetable



N° art.: 209-706

Carte de repérage WSB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression verticale; www.wago.com/209-706
encliquetable



N° art.: 209-707

Carte de repérage WSB; en carte; avec impression; 51 ... 100 (2x); non extensible; Impression verticale; www.wago.com/209-707
encliquetable

Téléchargements

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

Oct 15, 2018

PDF

269,1 kB

Téléchargement

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
Tremblay-en-France
BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20

E-mail : info-fr@wago.com | Web : www.wago.fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.