

Données

Données techniques

Circuit de commande

Nominal input voltage U_N

24 V AC/DC

Circuit de charge

Limiting continuous current

6 A

Max. switching voltage

250 VAC

Signaling

Indication d'état

LED jaune



Sécurité & Protection

Indice de protection	IP20
----------------------	------

Données de raccordement

Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Conducteur rigide	0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Conducteur souple	0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Longueur de dénudage	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Données géométriques

Largeur	6 mm / 0.236 inch
Profondeur à partir du niveau supérieur du rail	81 mm / 3.189 inch
Profondeur	94 mm / 3.701 inch

Données mécaniques

Type de montage	Rail 35
-----------------	---------

Données du matériau

Charge calorifique	0.481 MJ
Poids	26.32 g

Conditions d'environnement

Température ambiante admissible Fonctionnement pour U _N	-40 ... 70 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... 70 °C

Normes et spécifications

Normes/spécifications	EN 61010-2-201; UR 508
-----------------------	------------------------

Dates commerciales

Country of origin	CN
GTIN	4055143093729
Customs Tariff No.	85366990990
Product Group	6 (Interface Electronics)

Autorisations / certificats

Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat
------	-------------	-------------------








UL

Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)








E175199 Vol.2 Sec.1

















Produits correspondants















General accessories

	N° art.: 209-184 Protège-étiquettes	www.wago.com/209-184
	N° art.: 249-105 Porte-étiquettes de groupe	www.wago.com/249-105
	N° art.: 857-152 Relais de couplage; Tension nominale d'entrée DC 24 V; 1 RT; Limitation courant constant 6 A; Largeur 5 mm; Hauteur du relais 15 mm	www.wago.com/857-152
	N° art.: 857-153 Relais de couplage; Tension nominale d'entrée DC 24 V; 1 RT; Limitation courant constant 6 A; avec contacts dorés; Largeur 5 mm; Hauteur du relais 15 mm	www.wago.com/857-153
	N° art.: 857-161 Relais statique élémentaire; Tension nominale d'entrée DC 24 V; Plage de tension de sortie AC 24 ... 240 V; Limitation courant constant 3 A	www.wago.com/857-161
	N° art.: 857-164 Relais statique élémentaire; Tension nominale d'entrée DC 24 V; Plage de tension de sortie DC 0 ... 48 V	www.wago.com/857-164
	N° art.: 857-167 Relais statique élémentaire; Tension nominale d'entrée DC 24 V; Plage de tension de sortie AC 24 ... 240 V; Limitation courant constant 2 A	www.wago.com/857-167


Jumper

















	N° art.: 281-482 Peigne de pontage; isolé; 2 raccords; IN = IN borne	www.wago.com/281-482
	N° art.: 859-402 Peigne de pontage; 2 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-402
	N° art.: 859-402/000-005 Peigne de pontage; 2 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-402/000-005
	N° art.: 859-402/000-006 Peigne de pontage; 2 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-402/000-006
	N° art.: 859-402/000-029 Peigne de pontage; 2 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-402/000-029
	N° art.: 859-403 Peigne de pontage; 3 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-403
	N° art.: 859-403/000-005 Peigne de pontage; 3 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-403/000-005

	N° art.: 859-403/000-006 Peigne de pontage; 3 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-403/000-006
	N° art.: 859-403/000-029 Peigne de pontage; 3 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-403/000-029
	N° art.: 859-404 Peigne de pontage; 4 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-404
	N° art.: 859-404/000-005 Peigne de pontage; 4 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-404/000-005
	N° art.: 859-404/000-006 Peigne de pontage; 4 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-404/000-006
	N° art.: 859-404/000-029 Peigne de pontage; 4 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-404/000-029
	N° art.: 859-405 Peigne de pontage; 5 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-405
	N° art.: 859-405/000-005 Peigne de pontage; 5 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-405/000-005
	N° art.: 859-405/000-006 Peigne de pontage; 5 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-405/000-006
	N° art.: 859-405/000-029 Peigne de pontage; 5 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-405/000-029
	N° art.: 859-406 Peigne de pontage; 6 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-406
	N° art.: 859-406/000-005 Peigne de pontage; 6 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-406/000-005
	N° art.: 859-406/000-006 Peigne de pontage; 6 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-406/000-006
	N° art.: 859-406/000-029 Peigne de pontage; 6 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-406/000-029
	N° art.: 859-407 Peigne de pontage; 7 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-407
	N° art.: 859-407/000-005 Peigne de pontage; 7 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-407/000-005

	N° art.: 859-407/000-006 Peigne de pontage; 7 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-407/000-006
	N° art.: 859-407/000-029 Peigne de pontage; 7 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-407/000-029
	N° art.: 859-408 Peigne de pontage; 8 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-408
	N° art.: 859-408/000-005 Peigne de pontage; 8 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-408/000-005
	N° art.: 859-408/000-006 Peigne de pontage; 8 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-408/000-006
	N° art.: 859-408/000-029 Peigne de pontage; 8 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-408/000-029
	N° art.: 859-409 Peigne de pontage; 9 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-409
	N° art.: 859-409/000-005 Peigne de pontage; 9 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-409/000-005
	N° art.: 859-409/000-006 Peigne de pontage; 9 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-409/000-006
	N° art.: 859-409/000-029 Peigne de pontage; 9 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-409/000-029
	N° art.: 859-410 Peigne de pontage; 10 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-410
	N° art.: 859-410/000-005 Peigne de pontage; 10 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-410/000-005
	N° art.: 859-410/000-006 Peigne de pontage; 10 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-410/000-006
	N° art.: 859-410/000-029 Peigne de pontage; 10 raccords; Courant nominal 18 A; isolé	www.wago.com/859-410/000-029

ferrule

	N° art.: 216-241 Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm ² / AWG 22; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	www.wago.com/216-241
---	---	--

	N° art.: 216-242 Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm ² / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	www.wago.com/216-242
	N° art.: 216-243 Embout d'extrémité; embout pour 1 mm ² / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	www.wago.com/216-243
	N° art.: 216-244 Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm ² / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	www.wago.com/216-244
Marking accessories		
	N° art.: 2009-110 Bandes de marquage; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-110
	N° art.: 2009-115 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115
	N° art.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-002
	N° art.: 2009-115/000-006 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-006
	N° art.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-007
	N° art.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-012
	N° art.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-017
	N° art.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-023
	N° art.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-024
	N° art.: 209-128 Adaptateur	www.wago.com/209-128
	N° art.: 209-183 Étiquette à enficher	www.wago.com/209-183
	N° art.: 210-110 Stylo feutre-graveur	www.wago.com/210-110
	N° art.: 793-501 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-501



N° art.: 793-501/000-002
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501/000-002



N° art.: 793-501/000-005
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501/000-005



N° art.: 793-501/000-006
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501/000-006



N° art.: 793-501/000-007
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501/000-007



N° art.: 793-501/000-012
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501/000-012



N° art.: 793-501/000-017
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501/000-017



N° art.: 793-501/000-023
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501/000-023



N° art.: 793-501/000-024
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501/000-024



N° art.: 793-502
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

www.wago.com/793-502



N° art.: 793-502/000-002
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

www.wago.com/793-502/000-002



N° art.: 793-502/000-005
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

www.wago.com/793-502/000-005



N° art.: 793-502/000-006
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

www.wago.com/793-502/000-006



N° art.: 793-502/000-007
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

www.wago.com/793-502/000-007


















N° art.: 793-502/000-012
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable
















www.wago.com/793-502/000-012



N° art.: 793-502/000-017
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

www.wago.com/793-502/000-017

	<p>N° art.: 793-502/000-023 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	www.wago.com/793-502/000-023
	<p>N° art.: 793-502/000-024 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	www.wago.com/793-502/000-024
	<p>N° art.: 793-503 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	www.wago.com/793-503
	<p>N° art.: 793-503/000-002 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	www.wago.com/793-503/000-002
	<p>N° art.: 793-503/000-005 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	www.wago.com/793-503/000-005
	<p>N° art.: 793-503/000-006 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	www.wago.com/793-503/000-006
	<p>N° art.: 793-503/000-007 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	www.wago.com/793-503/000-007
	<p>N° art.: 793-503/000-012 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	www.wago.com/793-503/000-012
	<p>N° art.: 793-503/000-017 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	www.wago.com/793-503/000-017
	<p>N° art.: 793-503/000-023 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	www.wago.com/793-503/000-023
	<p>N° art.: 793-503/000-024 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	www.wago.com/793-503/000-024
	<p>N° art.: 793-504 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	www.wago.com/793-504
	<p>N° art.: 793-504/000-002 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	www.wago.com/793-504/000-002
	<p>N° art.: 793-504/000-005 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	www.wago.com/793-504/000-005
	<p>N° art.: 793-504/000-006 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	www.wago.com/793-504/000-006

	<p>N° art.: 793-504/000-012 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-504/000-012</p>
	<p>N° art.: 793-504/000-017 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-504/000-017</p>
	<p>N° art.: 793-504/000-023 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-504/000-023</p>
	<p>N° art.: 793-505 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-505</p>
	<p>N° art.: 793-505/000-005 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-505/000-005</p>
	<p>N° art.: 793-505/000-006 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-505/000-006</p>
	<p>N° art.: 793-505/000-007 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-505/000-007</p>
	<p>N° art.: 793-505/000-012 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-505/000-012</p>
	<p>N° art.: 793-506 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-506</p>
	<p>N° art.: 793-506/000-005 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-506/000-005</p>
	<p>N° art.: 793-506/000-006 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-506/000-006</p>
	<p>N° art.: 793-506/000-012 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-506/000-012</p>
	<p>N° art.: 793-506/000-017 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-506/000-017</p>
	<p>N° art.: 793-5501 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-5501</p>
	<p>N° art.: 793-5501/000-002 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/793-5501/000-002</p>



N° art.: 793-5501/000-005
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-005



N° art.: 793-5501/000-006
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-006



N° art.: 793-5501/000-007
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-007



N° art.: 793-5501/000-012
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-012



N° art.: 793-5501/000-014
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-014



N° art.: 793-5501/000-017
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-017



N° art.: 793-5501/000-023
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-023



N° art.: 793-5501/000-024
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-024



N° art.: 793-566
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

www.wago.com/793-566



N° art.: 793-566/000-002
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

www.wago.com/793-566/000-002



N° art.: 793-566/000-005
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

www.wago.com/793-566/000-005



N° art.: 793-566/000-006
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

www.wago.com/793-566/000-006



N° art.: 793-566/000-007
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

www.wago.com/793-566/000-007



N° art.: 793-566/000-012
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

www.wago.com/793-566/000-012



N° art.: 793-566/000-017
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

www.wago.com/793-566/000-017



N° art.: 793-566/000-023

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

www.wago.com/793-566/000-023



N° art.: 793-566/000-024

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable

www.wago.com/793-566/000-024

tools



N° art.: 210-720

Outil de manipulation, partiellement isolé; Type 2, lame (3,5 x 0,5) mm

www.wago.com/210-720

Téléchargements

Documentation

Bid Text

857-104 Zubehör Serie 857	Jan 28, 2016	DOC 23,6 kB	Téléchargement
------------------------------	--------------	----------------	----------------

Instruction Leaflet

Socket for small switching Relay and Optocoupler Socket for small switching Relay and Optocoupler AC/DC 24 V	Dec 18, 2015	PDF 2,4 MB	Téléchargement
---	--------------	---------------	----------------

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0 Oct 15, 2018	PDF 269,1 kB	Téléchargement
--	-------------------------	-----------------	----------------

smartDATA

CAD data

3D Download 857-104		URL	Téléchargement
---------------------	--	-----	----------------

Sous réserve de modifications.