



SITOP MOD. CC ASI 24 V/15 A ALIMENTATION SANS
INTERRUPTION SANS INTERFACE ENTREE: 24 V CC/16
A SORTIE: 24 V CC/15 A

Caractéristiques techniques

Entrée

Tension d'alimentation / en CC / valeur nominale 24 V

Temps de maintien

Type d'accumulateur d'énergie avec blocs-batteries

Courant de charge / 1 0,35 A

Courant de charge / 2 0,7 A

Sortie

Tension de sortie / en fonctionnement sur réseau / pour CC / Valeur nominale 24 V

Tension de sortie / en mode tampon / sous CC / Valeur nominale 24 V

Temporisation du démarrage / typique 1 s

Temps de montée de la tension / de la tension de sortie / typique 60 ms

Courant de sortie / valeur nominale 15 A

Puissance active fournie / typique 360 W

Rendement



Rendement en pourcentage / pour tension de sortie nominale / pour courant de sortie nominal / typique 96,2 %

Puissance active dissipée / pour une tension de sortie nominale / pour une intensité de sortie nominale / typique 14 W

Rendement en pourcentage / en fonctionnement sur accu / typique 96 %

Puissance dissipée / en fonctionnement sur accu / typique 15 W

Protection et surveillance	
Fonction produit / Protection contre l'inversion de polarité de l'accumulateur d'énergie	Oui
Fonction produit / Protection contre l'inversion de polarité de la tension d'entrée	Oui
Signalisation	
Interface	
Composant produit / Interface PC	Non
Version de l'interface	Sans
Sécurité	
Séparation galvanique / entre l'entrée et la sortie	Non
Justification de qualification / homologation UL	Oui
Justification de qualification / marquage CE	Oui
Degré de protection IP	IP20
CEM	
Caractéristiques de service	
Température ambiante / pendant le fonctionnement	-25 ... +60 °C
Température ambiante / pendant le transport	-40 ... +85 °C
Température ambiante / pendant le stockage	-40 ... +85 °C
Caractéristiques mécaniques	
Exécution du raccordement électrique	raccordement à vis
Largeur / du boîtier	50 mm
Hauteur / du boîtier	125 mm
Profondeur / du boîtier	125 mm
Largeur de montage	50 mm
Distance à respecter / haut	50 mm
Distance à respecter / bas	50 mm
Distance à respecter / gauche	0 mm
Distance à respecter / droite	0 mm
Poids net	0,4 kg
Caractéristique produit / du boîtier / boîtier juxtaposable	Oui



letzte Änderung:

10 sept. 2012