



Brides plastiques

• Série HP

Principales caractéristiques


Les brides moulées à boucle déportée en Polyamide de la série HP présentent une excellente résistance mécanique et tolèrent des variations de température importantes.

Utilisations

Cette gamme de brides peut être utilisée dans diverses industries. Elles sont très résistantes, et leur faible poids est un avantage, en particulier en aéronautique.





Bride HP.





Brides H1P-H18P

Informations matériau	
Matière	Polyamide 6.6 (PA66)
Températures d'utilisation	-40 °C à +85 °C (+ 105 °C pendant 500 h)
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V2

Informations matériau	
Matière	Polyamide 6.6 hautes températures (PA66HS)
Températures d'utilisation	-40 °C à +105 °C en continu, (+145 °C pendant 500 h)
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V2



Brides plastiques

• Série HP

Références et informations techniques

Article	Référence	Larg. W	Epais. paroi WT	Ø trou de fixation	Ø max. toron	Entraxe F	Rayon R	Matière	Couleur
211-60019	H1P	10,0	0,8	4,2	3,2	8,5	0,5	PA66	Naturel (NA)
211-60000	H1P	10,0	0,8	4,2	3,2	8,5	0,5	PA66HS	Noir (BK)
211-60029	H2P	10,0	1,0	4,2	5,0	9,5	1,0	PA66	Naturel (NA)
211-60001	H2P	10,0	1,0	4,2	5,0	9,5	1,0	PA66HS	Noir (BK)
211-60039	H3P	10,0	1,0	4,2	6,5	10,0	1,0	PA66	Naturel (NA)
211-60002	H3P	10,0	1,0	4,2	6,5	10,0	1,0	PA66HS	Noir (BK)
211-60049	H4P	10,0	1,2	4,2	8,0	10,0	1,0	PA66	Naturel (NA)
211-60003	H4P	10,0	1,2	4,2	8,0	10,0	1,0	PA66HS	Noir (BK)
211-60059	H5P	10,0	1,2	4,2	9,5	11,0	1,0	PA66	Naturel (NA)
211-60004	H5P	10,0	1,2	4,2	9,5	11,0	1,0	PA66HS	Noir (BK)
211-60069	H6P	10,0	1,2	4,2	11,0	13,0	1,0	PA66	Naturel (NA)
211-60005	H6P	10,0	1,2	4,2	11,0	13,0	1,0	PA66HS	Noir (BK)
211-60079	H7P	10,0	1,2	4,2	12,5	14,0	1,5	PA66	Naturel (NA)
211-60006	H7P	10,0	1,2	4,2	12,5	14,0	1,5	PA66HS	Noir (BK)
211-60089	H8P	10,0	1,5	4,2	14,0	15,0	1,5	PA66	Naturel (NA)
211-60007	H8P	10,0	1,5	4,2	14,0	15,0	1,5	PA66HS	Noir (BK)
211-60099	H9P	10,0	1,5	4,2	16,0	16,0	1,5	PA66	Naturel (NA)
211-60008	H9P	10,0	1,5	4,2	16,0	16,0	1,5	PA66HS	Noir (BK)
211-60109	H10P	10,0	1,5	4,2	17,5	17,0	1,5	PA66	Naturel (NA)
211-60009	H10P	10,0	1,5	4,2	17,5	17,0	1,5	PA66HS	Noir (BK)
211-60119	H11P	10,0	1,5	4,2	19,0	18,0	2,0	PA66	Naturel (NA)
211-60120	H11P	10,0	1,5	4,2	19,0	18,0	2,0	PA66HS	Noir (BK)
211-60129	H12P	10,0	1,5	4,2	20,5	19,0	2,0	PA66	Naturel (NA)
211-60139	H13P	12,0	1,5	5,2	22,0	20,5	2,0	PA66	Naturel (NA)
211-60149	H14P	12,0	1,5	5,2	24,0	21,5	2,0	PA66	Naturel (NA)
211-60159	H15P	12,0	1,5	5,2	25,5	23,0	2,5	PA66	Naturel (NA)
211-60169	H16P	12,0	1,5	5,2	28,5	24,0	2,5	PA66	Naturel (NA)
211-60179	H17P	12,0	1,5	5,2	31,5	26,0	2,5	PA66	Naturel (NA)
211-60189	H18P	12,0	1,5	5,2	35,0	27,5	2,5	PA66	Naturel (NA)

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.