



Support de câble flexible


• Heladuct Flex

Principales caractéristiques

Les supports de câble Heladuct Flex sont un système de câblage gain de place dans lequel les câbles peuvent entrer ou sortir sur toute la longueur du support tout en restant visibles. Les supports se montent très rapidement soit par vis, soit par bande adhésive. Les éventuelles irrégularités sont compensées par la bande de mousse de haute qualité, particulièrement efficace sur les surfaces en peinture électrostatique. Grâce à leur flexibilité, les supports peuvent être installés dans des angles à 90° ou plus.

Utilisations

Les supports de câble flexibles Heladuct sont couramment utilisés dans les armoires de brassage. Ils trouvent également leur place dans l'industrie du meuble, pour une gestion rapide et esthétique des câbles.



Heladuct Flex - gestion claire et flexible des câbles, même dans des angles à plus de 90°.

Informations matériau

| | |
|----------------------------|--|
| Matière | Polypropylène (PP) |
| Couleur | Blanc (WH) |
| Températures d'utilisation | -20 °C à +70 °C |
| Adhésif | Caoutchouc synthétique sur mousse de polyéthylène |
| Tenue au feu | Auto-extinguible UL94 V0 (sauf adhésif) |
| Homologations | UL |



Références et informations techniques

| Article | Référence | Ø int. D | Nbre de fils | | | Force max. à 70°C sur 500 mm |
|------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | 0,75 mm ² | 1,5 mm ² | 2,5 mm ² | |
| Vissable - Longueur 0,5m | | | | | | |
| 164-11008 | Heladuct Flex10 | 9 x 11 | 9 x 0,75 mm ² | 6 x 1,50 mm ² | 4 x 2,50 mm ² | 100 |
| 164-21008 | Heladuct Flex20 | 20 | 32 x 0,75 mm ² | 22 x 1,50 mm ² | 14 x 2,50 mm ² | 300 |
| 164-31008 | Heladuct Flex30 | 30 | 67 x 0,75 mm ² | 50 x 1,50 mm ² | 34 x 2,50 mm ² | 650 |
| 164-41008 | Heladuct Flex40 | 40 | - | 81 x 1,50 mm ² | 60 x 2,50 mm ² | 1100 |
| Avec adhésif - Longueur 0,5m | | | | | | |
| 164-11108 | Heladuct Flex10SK | 9 x 11 | 9 x 0,75 mm ² | 6 x 1,50 mm ² | 4 x 2,50 mm ² | 100 |
| 164-21108 | Heladuct Flex20SK | 20 | 32 x 0,75 mm ² | 22 x 1,50 mm ² | 14 x 2,50 mm ² | 300 |
| 164-31108 | Heladuct Flex30SK | 30 | 67 x 0,75 mm ² | 50 x 1,50 mm ² | 34 x 2,50 mm ² | 500 |
| 164-41108 | Heladuct Flex40SK | 40 | - | 81 x 1,50 mm ² | 60 x 2,50 mm ² | 400 |

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.



Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées. Pour plus d'informations consulter la liste des homologations en annexe.