



Protection des câbles dans les passages de tôle à angles vifs

- Profilé de Protection Flexiform pour chants de tôles G51

Principales caractéristiques

Le Flexiform G51 se monte facilement sur les panneaux et tient parfaitement sans adhésif.

Utilisations


Les profilés Flexiform recouvrent les chants de tôle et protègent ainsi les fils et câbles électriques lors de leur passage au travers d'une paroi ou d'un panneau.

Disponibles en trois matériaux :
Polyéthylène, Polyamide 6 et PTFE.



Protection optimale des fils et câbles sur des angles vifs.

Informations matériau	
Matière	Polyéthylène (PE)
Couleur	Naturel (NA)
Températures d'utilisation	-30 °C à +80 °C en continu, (+120 °C pendant 200 h)
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 HB



Profilé de protection Flexiform

Références et informations techniques

Article	Référence	Epais. min. paroi	Epais. max. paroi	Larg. W	Larg. W2	Haut. H	Haut. H2
G51P							
251-10009	G51PAA	0,4	0,9	2,3	0,9	2,7	1,8
251-10109	G51PA	0,4	1,3	3,9	1,5	4,3	2,7
251-10209	G51PB	1,3	2,1	4,6	2,4	4,3	2,7
251-10309	G51PC	2,1	3,3	5,7	3,5	4,3	2,7
251-10409	G51PD	3,3	4,8	8,4	5,1	6,2	4,3
251-10509	G51PE	4,8	6,5	9,9	6,7	6,4	4,5
251-10609	G51PF	6,5	8,1	11,4	8,3	6,8	4,8
251-10709	G51PG	8,1	9,7	13,2	10,1	6,8	4,8
251-10809	G51PH	9,7	12,9	16,4	13,2	6,8	4,8

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Les profilés Flexiform ne sont pas auto-adhésifs et ne conviennent donc pas pour des bordures extérieures.



Informations matériau

Matière	Polyamide 6 (PA6)
Couleur	Naturel (NA)
Températures d'utilisation	-60 °C à +95 °C (+130 °C pendant 200 h)
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 HB



Références et informations techniques

Article	Référence	Epais. min. paroi	Epais. max. paroi	Larg. W	Larg. W2	Haut. H	Haut. H2
G51N							
251-21109	G51NA	0,4	1,3	3,9	1,5	4,3	2,7
251-21209	G51NB	1,3	2,1	4,6	2,4	4,3	2,7
251-21309	G51NC	2,1	3,3	5,7	3,5	4,3	2,7
251-21409	G51ND	3,3	4,8	8,4	5,1	6,2	4,3
251-21509	G51NE	4,8	6,5	9,9	6,7	6,4	4,5
251-21609	G51NF	6,5	8,1	11,4	8,3	6,8	4,8
251-21709	G51NG	8,1	9,7	13,2	10,1	6,8	4,8
251-21809	G51NH	9,7	12,9	16,4	13,2	6,8	4,8

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Les profils Flexiform ne sont pas auto-adhésifs et ne conviennent donc pas pour des bordures extérieures.

Informations matériau

Matière	Polytétrafluoréthylène (PTFE)
Couleur	Naturel (NA)
Températures d'utilisation	-60 °C à +260 °C (+350 °C pendant 200 h)
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V0
Homologations	PAN 6480-A



Références et informations techniques

Article	Référence	Epais. min. paroi	Epais. max. paroi	Larg. W	Larg. W2	Haut. H	Haut. H2
G51T							
251-30109	G51TA	0,4	1,3	3,9	1,5	4,3	2,7
251-30209	G51TB	1,3	2,1	4,6	2,4	4,3	2,7
251-30309	G51TC	2,1	3,3	5,7	3,5	4,3	2,7
251-30409	G51TD	3,3	4,8	8,4	5,1	6,2	4,3
251-30509	G51TE	4,8	6,5	9,9	6,7	6,4	4,5
251-30609	G51TF	6,5	8,1	11,4	8,3	6,8	4,8
251-30709	G51TG	8,1	9,7	13,2	10,1	6,8	4,8
251-30809	G51TH	9,7	12,9	16,4	13,2	6,8	4,8

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Les profils Flexiform ne sont pas auto-adhésifs et ne conviennent donc pas pour des bordures extérieures.