

**Coffrets  
KLIPPON K1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Depuis des années, le nom de Klippo® est synonyme de compétence et de qualité en matière de boîtiers quand on parle de solutions sur mesure, prêtes à être raccordées, dans les applications industrielles standard et dans les zones explosibles.

Weidmüller a adopté cette philosophie grâce à la modernisation et à la mise à jour de la série de boîtiers Klippo® : des produits améliorés pour toutes les exigences d'applications. Quelle que soit l'application que le client envisage, Weidmüller fournit un grand nombre de boîtiers en aluminium qui répondent exactement à ses exigences.

Notre programme complet comporte entre autres les avantages suivants :

- Disponible avec 2 finitions de surface : naturelle et électrolaquée (RAL 7001)
- Joint de forme par défaut en silicone ou chloroprène
- Tête de vis fendue torx pour 19 tailles de boîtiers
- Perçages de montage à l'extérieur de la zone d'étanchéité
- Classes de protection IP élevées : IP66, IP67 et IP68
- Tenue aux chocs jusqu'à 10 Joules
- En plus des normes portant sur les boîtiers vides, les boîtiers sont certifiés par de nombreux agréments : ATEX, GOST, GOST Ex, cULus, Russian Maritime Register, Germanischer Lloyd

- Alliage résistant à l'eau de mer
- Boîtier de distribution standardisé avec perçages filetés et différentes configurations de bornes

**Informations générales de commande**

Référence	<a href="#">0342000000</a>
Type	KLIPPON K1
Version	Coffrets, Aluminium AISi12, 70 mm, 45 mm, 70 mm
GTIN (EAN)	4008190055448
Cdt.	10 pièce(s)

## Fiche de données

### Coffrets KLIPPON K1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Longueur	45 mm	Largeur	70 mm
Hauteur	70 mm	Cote de fixation largeur	58 mm
Cote de fixation hauteur	42 mm	Poids	220 g
Poids net	247,5 g		

### Caractéristiques générales

Domaines d'utilisation :	Industrie des processus, Transports, Construction navale, Industrie du conditionnement, Installations portuaires, Construction de machines	Matériau	Aluminium AlSi12
Matériau du joint	Néoprène	Surface	non traité
Température de fonctionnement , min.	-40 °C	Température de fonctionnement , max.	85 °C
Tenue aux chocs	10.00 J	Degré de protection	IP66, IP67, IP68
Remarque : degré de protection	IP68 (t=72h, h=1m)	Fixation du coffret	Trous 4 mm
Fixation du capot	M4 torx stainless steel screws with slot	Fixation de montage	Trous taraudés M3

### Equipement horizontal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x5	WDU 4 / ZDU 4	1x1*
-----------------------------	-----	---------------	------

### Equipement vertical

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 (2)	1x1*	WDU 4 / ZDU 4 (2)	1x1*
---------------------------------	------	-------------------	------

### Presse-étoupes droite

Face du boîtier	gauche, droite	M12 (2)	1
M16 (2)	1		

### Presse-étoupes gauche

M12 (3)	1	M16 (3)	1
---------	---	---------	---

### Presse-étoupes haut / bas

Face du boîtier	gauche, droite	M12	2
M16	2	M20	1

### Classifications

ETIM 2.0	EC000058	ETIM 3.0	EC000058
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 4.1	27-14-12-06
eClass 5.1	27-14-91-07	eClass 6.0	27-14-91-07
eClass 7.0	27-14-91-07		

### Certificats d'essais

Certificat N° (GERMLLOYD)	44536-07	N° de certificat (cULus)	E197061VOL2SEC1
---------------------------	----------	--------------------------	-----------------

**Fiche de données****Coffrets  
KLIPPON K1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Caractéristiques techniques****Agréments**

Agréments



**Fiche de données****Coffrets  
KLIPPON K1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dessins**

**Fiche de données****Coffrets  
KLIPPON K1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Accessoires****60 mm (K1)**

Les barrettes de liaison sont disponibles avec des largeurs de 15 et 35 mm. Elles sont coupées de manière à être valables pour les différentes dimensions de boîtiers. Comme alternative au rail profilé, l'offre comprend additionally trois plaques de montage pour boîtiers petits et plats.

**Informations générales de commande**

Référence	Type	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
<a href="#">1909980000</a>	TS15 60 Klippon K1 CSS	Rail profilé, 60 mm	4032248536900	1 pièce(s)