




Fiche technique | Numéro d'article: 267-143

Porte conducteurs; avec queue d'aronde; 5 pôles; partie inférieure

www.wago.com/267-143



Description du produit :

- Système de connexion flexible en fonction des besoins, par système de modules, 5 à 11 pôles
- Élargissement ultérieur de système possible
- Taille compacte

Données

Données électriques

Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 2)	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 2)	4 kV
Légende Données de référence	(III / 2) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 2

Données de raccordement

Longueur de dénudage	16 ... 18 mm / 0.63 ... 0.71 inch
Nombre de pôles	5
Nombre de types de connexion	1

Données géométriques

Largeur	30 mm / 1.181 inch
Hauteur utile	11,8 mm / 0.465 inch
Profondeur	32 mm / 1.26 inch

Données du matériau

Couleur	blanc
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Matériau des ressorts de serrage	Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi)
Matériau du contact	Cuivre électrolytique (Ecu)
Surface du contact	étamé
Charge calorifique	0.127 MJ
Poids	4.327 g

Conditions d'environnement

Résistance à la température	105 °C
-----------------------------	--------


Dates commerciales

Type d'emballage	bag
Country of origin	DE
GTIN	4017332200295
Customs Tariff No.	85369010000
Product Group	8 (Misc. Chassis Mount Blocks)

Autorisations / certificats

Approbations spécifiques au pays



Logo	Approbation	Nom du certificat
	VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	40032309

Téléchargements

smartDATA

CAD data

3D Download 267-143	URL	Téléchargement
---------------------	-----	----------------

Sous réserve de modifications.