




# Fiche technique | Numéro d'article: 270-574

Borne d'alimentation pour capteurs, 4 conducteurs; Pontage interne, 9 A;  
Introductions du conducteur en couleur; 2,5 mm<sup>2</sup>; CAGE CLAMP®



[www.wago.com/270-574](http://www.wago.com/270-574)



## Données

### Données électriques

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 3)	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	4 kV

Courant	18 A
Légende Données de référence	(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

### Données de raccordement

Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Type d'actionnement	Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre aluminium
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage	6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 inch
Nombre total des points de serrage	5
Nombre total des potentiels	3
nombre des niveaux	4
Type de câblage	câblage frontal

### Données géométriques

Largeur	5 mm / 0.197 inch
Profondeur à partir du niveau supérieur du rail	39 mm / 1.535 inch
Profondeur	83 mm / 3.268 inch

### Données mécaniques

Mode de construction	type horizontal
Type de montage	Rail 35
Niveau de marquage	Marquage latéral

### Données du matériau

Couleur	orange
Charge calorifique	0.204 MJ
Poids	11.03 g




### Dates commerciales

Country of origin	CN
GTIN	4045454193829
Customs Tariff No.	85369010000
Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)

### Autorisations / certificats


#### Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat











	CCA DEKRA Certification B.V.	NTR NL 6828
	CCA DEKRA Certification B.V.	2143311.03
	CSA DEKRA Certification B.V.	1565649

















## Produits correspondants

## End plate

	N° art.: 270-322 Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; pour bornes à quatre étages	<a href="http://www.wago.com/270-322">www.wago.com/270-322</a>
--	--	--

## Jumper

	N° art.: 270-409 Contact de pontage; blank; 9 raccords; Courant nominal 18 A	<a href="http://www.wago.com/270-409">www.wago.com/270-409</a>
	N° art.: 270-417 Contact de pontage; blank; 17 raccords; Courant nominal 18 A	<a href="http://www.wago.com/270-417">www.wago.com/270-417</a>
	N° art.: 270-480 Contact de pontage; blank; 80 raccords; Courant nominal 18 A	<a href="http://www.wago.com/270-480">www.wago.com/270-480</a>
	N° art.: 870-402 Peigne de pontage; isolé; 2 raccords; Courant nominal 18 A	<a href="http://www.wago.com/870-402">www.wago.com/870-402</a>
	N° art.: 870-403 Peigne de pontage; isolé; 3 raccords; Courant nominal 18 A	<a href="http://www.wago.com/870-403">www.wago.com/870-403</a>
	N° art.: 870-404 Peigne de pontage; isolé; 4 raccords; Courant nominal 18 A	<a href="http://www.wago.com/870-404">www.wago.com/870-404</a>
	N° art.: 870-405 Peigne de pontage; isolé; 5 raccords; Courant nominal 18 A	<a href="http://www.wago.com/870-405">www.wago.com/870-405</a>
	N° art.: 870-405/011-000 Peigne de pontage précâblé; isolé; 3 pôles (1-3-5); Courant nominal 18 A	<a href="http://www.wago.com/870-405/011-000">www.wago.com/870-405/011-000</a>
	N° art.: 870-406 Peigne de pontage; isolé; 6 raccords; Courant nominal 18 A	<a href="http://www.wago.com/870-406">www.wago.com/870-406</a>
	N° art.: 870-407 Peigne de pontage; isolé; 7 raccords; Courant nominal 18 A	<a href="http://www.wago.com/870-407">www.wago.com/870-407</a>

	<b>N° art.: 870-407/011-000</b> Peigne de pontage précâblé; isolé; 3 pôles (1-3-5); Courant nominal 18 A	<a href="http://www.wago.com/870-407/011-000">www.wago.com/870-407/011-000</a>
	<b>N° art.: 870-408</b> Peigne de pontage; isolé; 8 raccords; Courant nominal 18 A	<a href="http://www.wago.com/870-408">www.wago.com/870-408</a>
	<b>N° art.: 870-409</b> Peigne de pontage; isolé; 9 raccords; Courant nominal 18 A	<a href="http://www.wago.com/870-409">www.wago.com/870-409</a>
	<b>N° art.: 870-409/011-000</b> Peigne de pontage précâblé; isolé; 3 pôles (1-3-5); Courant nominal 18 A	<a href="http://www.wago.com/870-409/011-000">www.wago.com/870-409/011-000</a>
<b>ferrule</b>		
	<b>N° art.: 216-121</b> Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm <sup>2</sup> / AWG 22; sans isolation plastique; étamés par électrolyse	<a href="http://www.wago.com/216-121">www.wago.com/216-121</a>
	<b>N° art.: 216-122</b> Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 20; sans isolation plastique; étamés par électrolyse	<a href="http://www.wago.com/216-122">www.wago.com/216-122</a>
	<b>N° art.: 216-123</b> Embout d'extrémité; embout pour 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; sans isolation plastique; étamés par électrolyse	<a href="http://www.wago.com/216-123">www.wago.com/216-123</a>
	<b>N° art.: 216-124</b> Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; sans isolation plastique; étamés par électrolyse	<a href="http://www.wago.com/216-124">www.wago.com/216-124</a>
	<b>N° art.: 216-131</b> Embout d'extrémité; embout pour 0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24; sans isolation plastique; étamés par électrolyse	<a href="http://www.wago.com/216-131">www.wago.com/216-131</a>
	<b>N° art.: 216-132</b> Embout d'extrémité; embout pour 0,34 mm <sup>2</sup> / AWG 24; sans isolation plastique; étamés par électrolyse	<a href="http://www.wago.com/216-132">www.wago.com/216-132</a>
	<b>N° art.: 216-221</b> Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm <sup>2</sup> / AWG 22; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	<a href="http://www.wago.com/216-221">www.wago.com/216-221</a>
	<b>N° art.: 216-222</b> Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	<a href="http://www.wago.com/216-222">www.wago.com/216-222</a>
	<b>N° art.: 216-223</b> Embout d'extrémité; embout pour 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	<a href="http://www.wago.com/216-223">www.wago.com/216-223</a>
	<b>N° art.: 216-224</b> Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	<a href="http://www.wago.com/216-224">www.wago.com/216-224</a>
	<b>N° art.: 216-321</b> Embout d'extrémité; embout pour 0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	<a href="http://www.wago.com/216-321">www.wago.com/216-321</a>
	<b>N° art.: 216-322</b> Embout d'extrémité; embout pour 0,34 mm <sup>2</sup> / AWG 24; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	<a href="http://www.wago.com/216-322">www.wago.com/216-322</a>

**tools**



**N° art.: 210-657**  
Outil de manipulation, partiellement isolé; Lame (3,5 x 0,5) mm; court

[www.wago.com/210-657](http://www.wago.com/210-657)



**N° art.: 210-720**  
Outil de manipulation, partiellement isolé; Type 2, lame (3,5 x 0,5) mm

[www.wago.com/210-720](http://www.wago.com/210-720)

#### Insulation stop



**N° art.: 280-470**  
Réducteur isolant de sécurité; 0,08 - 0,2 mm<sup>2</sup> « r » (0,14 mm<sup>2</sup> « s »); 5 pièces/bande

[www.wago.com/280-470](http://www.wago.com/280-470)



**N° art.: 280-471**  
Réducteur isolant de sécurité; 0,25 - 0,5 mm<sup>2</sup>; 5 pièces/bande

[www.wago.com/280-471](http://www.wago.com/280-471)



**N° art.: 280-472**  
Réducteur isolant de sécurité; 0,75 - 1 mm<sup>2</sup>; 5 pièces/bande

[www.wago.com/280-472](http://www.wago.com/280-472)

#### Marking accessories



**N° art.: 2009-115**  
WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-115](http://www.wago.com/2009-115)



**N° art.: 2009-115/000-002**  
WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-115/000-002](http://www.wago.com/2009-115/000-002)



**N° art.: 2009-115/000-006**  
WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-115/000-006](http://www.wago.com/2009-115/000-006)



**N° art.: 2009-115/000-007**  
WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-115/000-007](http://www.wago.com/2009-115/000-007)



**N° art.: 2009-115/000-012**  
WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-115/000-012](http://www.wago.com/2009-115/000-012)



**N° art.: 2009-115/000-017**  
WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-115/000-017](http://www.wago.com/2009-115/000-017)



**N° art.: 2009-115/000-023**  
WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-115/000-023](http://www.wago.com/2009-115/000-023)



**N° art.: 2009-115/000-024**  
WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-115/000-024](http://www.wago.com/2009-115/000-024)


















**N° art.: 2009-145**  
Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable
















[www.wago.com/2009-145](http://www.wago.com/2009-145)



**N° art.: 2009-145/000-002**  
Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-145/000-002](http://www.wago.com/2009-145/000-002)

	<p><b>N° art.: 2009-145/000-005</b>                      Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM</p>	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a>
	<p><b>N° art.: 2009-145/000-006</b>                      Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a>
	<p><b>N° art.: 2009-145/000-007</b>                      Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM</p>	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a>
	<p><b>N° art.: 2009-145/000-012</b>                      Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a>
	<p><b>N° art.: 2009-145/000-023</b>                      Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a>
	<p><b>N° art.: 2009-145/000-024</b>                      Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a>
	<p><b>N° art.: 248-501</b>                      Système de repérage rapide Mini-WSB; vierge; Largeur d'étiquettes 5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte</p>	<a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a>
	<p><b>N° art.: 248-501/000-002</b>                      Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a>
	<p><b>N° art.: 248-501/000-005</b>                      Carte de repérage mini WSB; en carte; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-005">www.wago.com/248-501/000-005</a>
	<p><b>N° art.: 248-501/000-006</b>                      Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-006">www.wago.com/248-501/000-006</a>
	<p><b>N° art.: 248-501/000-007</b>                      Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-007">www.wago.com/248-501/000-007</a>
	<p><b>N° art.: 248-501/000-012</b>                      Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-012">www.wago.com/248-501/000-012</a>
	<p><b>N° art.: 248-501/000-017</b>                      Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-017">www.wago.com/248-501/000-017</a>
	<p><b>N° art.: 248-501/000-023</b>                      Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-023">www.wago.com/248-501/000-023</a>
	<p><b>N° art.: 248-501/000-024</b>                      Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-024">www.wago.com/248-501/000-024</a>

	<b>N° art.: 709-177</b> Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/709-177">www.wago.com/709-177</a>
	<b>N° art.: 709-178</b> Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/709-178">www.wago.com/709-178</a>
	<b>N° art.: 709-196</b> Bandes de marquage; vierge; Largeur 7,5 mm; longueur 1 m; repérage centré - repérage des groupes; transparent	<a href="http://www.wago.com/709-196">www.wago.com/709-196</a>
	<b>N° art.: 793-501</b> Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>
	<b>N° art.: 793-501/000-002</b> Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-002">www.wago.com/793-501/000-002</a>
	<b>N° art.: 793-501/000-005</b> Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-005">www.wago.com/793-501/000-005</a>
	<b>N° art.: 793-501/000-006</b> Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-006">www.wago.com/793-501/000-006</a>
	<b>N° art.: 793-501/000-007</b> Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-007">www.wago.com/793-501/000-007</a>
	<b>N° art.: 793-501/000-012</b> Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-012">www.wago.com/793-501/000-012</a>
	<b>N° art.: 793-501/000-017</b> Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-017">www.wago.com/793-501/000-017</a>
	<b>N° art.: 793-501/000-023</b> Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-023">www.wago.com/793-501/000-023</a>
	<b>N° art.: 793-501/000-024</b> Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-024">www.wago.com/793-501/000-024</a>
	<b>N° art.: 793-5501</b> Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-5501">www.wago.com/793-5501</a>
	<b>N° art.: 793-5501/000-002</b> Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-002">www.wago.com/793-5501/000-002</a>
	<b>N° art.: 793-5501/000-005</b> Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-005">www.wago.com/793-5501/000-005</a>
	<b>N° art.: 793-5501/000-006</b> Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-006">www.wago.com/793-5501/000-006</a>



N° art.: 793-5501/000-007

Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)



N° art.: 793-5501/000-012

Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)



N° art.: 793-5501/000-017

Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)



N° art.: 793-5501/000-023

Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)



N° art.: 793-5501/000-024

Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)



## Téléchargements

### Documentation

#### Bid Text

270-574	Oct 11, 2017	DOC 24,6 kB	Téléchargement
---------	--------------	----------------	----------------

### smartDATA

#### CAD data

3D Download 270-574	URL	Téléchargement
---------------------	-----	----------------

Sous réserve de modifications.