

Fiche technique | Numéro d'article: 277-124

Connecteur mâle; avec pied de fixation à encliqueter; 4 pôles; marquage de pôles par injection; déplaçable






www.wago.com/277-124



RoHS Compliant

BOMcheck.net

Couleur:



Description du produit :

- Système flexible de connecteurs avec connexion PUSH WIRE®
- Sélection de la phase



Données

Données électriques

Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 2)	400 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 2)	4 kV
Courant	10 A
Légende Données de référence	(III / 2) \triangleq Catégorie de surtension III / degré de pollution 2

Données de raccordement

Technique de connexion	PUSH WIRE®
Longueur de dénudage	10 ... 11 mm / 0.39 ... 0.43 inch
Nombre de pôles	4
Nombre de types de connexion	1

Données géométriques

Largeur	25 mm / 0.984 inch
Hauteur	35,4 mm / 1.394 inch
Profondeur	37 mm / 1.457 inch

Données du matériau

Couleur	blanc
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Matériau des ressorts de serrage	Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi)
Matériau du contact	Cuivre électrolytique (Ecu)
Surface du contact	étamé
Charge calorifique	0.17 MJ
Poids	10.54 g

Conditions d'environnement

Résistance à la température	105 °C
-----------------------------	--------

Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4044918507394
Customs Tariff No.	85369010000

Autorisations / certificats

Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat
	CSA DEKRA Certification B.V.	70048855

Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat
	UR Underwriters Laboratories Inc.	E45172

Sous réserve de modifications.