

**Presse-étoupes
VG M20-K67 6-12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Gamme étendue d'accessoires pour les boîtiers
FieldPower®.
Joints de câble, connecteurs enfichables, éléments de
verrouillage et bien d'autres produits.

Informations générales de commande

Référence	1909690000
Type	VG M20-K67 6-12
Version	Presse-étoupes, Presse-étoupe, Polyamide 6, RAL 7035, M 20 x 1,5
GTIN (EAN)	4032248536610
Cdt.	50 pièce(s)

Fiche de données**Presse-étoupes
VG M20-K67 6-12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Longueur	29,2 mm	Poids net	9,96 g
----------	---------	-----------	--------

Classifications

ETIM 2.0	EC000441	ETIM 3.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-12-09
eClass 5.1	27-14-91-09	eClass 6.0	27-14-91-09
eClass 7.0	27-14-91-09		