

Accessoires (généraux) DAE M12 PA long

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Les éléments d'équilibrage de pression assurent une bonne ventilation du coffret, évitent la formation de condensation et préservent l'indice de protection IP..

Informations générales de commande

Référence	1868570000
Type	DAE M12 PA long
Version	Élément de compensation, Polyamide 6, Filetage (extérieur): M 12 x 1,5, IP66, IP68, IP69K
GTIN (EAN)	4032248440429
Cdt.	10 pièce(s)

Fiche de données

Accessoires (généraux) DAE M12 PA long

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	17,4 mm	Poids net	1,7 g
----------	---------	-----------	-------

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Code couleur	RAL 9005
Couple raccord, max.	1,5 Nm	Couple raccord, min.	1,5 Nm
Filetage (extérieur)	M 12 x 1,5	Joint torique	NBR
Longueur du filetage	10 mm	Matériau	Polyamide 6
Plage de température d'utilisation, max.	120 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Raccord à vis	Métrique	Taille de clé 1	17 mm

Classifications

ETIM 3.0	EC000441	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.0	27-14-91-09	eClass 7.0	27-14-91-09

Agréments

Agréments