

## Fiche technique | Numéro d'article: 280-856/281-415

Fiche à fusible; Largeur 5 mm; avec fusible miniature soudé; avec voyant lumineux; LED rouge; AC 15/30 V; 2 A FF

[www.wago.com/280-856/281-415](http://www.wago.com/280-856/281-415)



RoHS   
Compliant

BOMcheck.net

Couleur: ■

### Données

### Données électriques

### Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 3)	125 V
Courant	5 A
Légende Données de référence	(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

## Données géométriques

Largeur	5 mm / 0.197 inch
Longueur du boîtier	5 mm / 0.197 inch

## Données mécaniques

Niveau de marquage	sans niveau de marquage
--------------------	-------------------------

## Données du matériau






Couleur	gris
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Charge calorifique	0.068 MJ
Poids	2.94 g

## Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4050821864998
Customs Tariff No.	85369010000
Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)

## Produits correspondants

### clamps

	<b>N° art.: 280-610</b> Borne de base pour 3 conducteurs; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm <sup>2</sup> ; CAGE CLAMP®	<a href="http://www.wago.com/280-610">www.wago.com/280-610</a>
	<b>N° art.: 280-616</b> Borne de base pour 2 conducteurs; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm <sup>2</sup> ; CAGE CLAMP®	<a href="http://www.wago.com/280-616">www.wago.com/280-616</a>
	<b>N° art.: 280-686</b> Borne de base pour 4 conducteurs; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm <sup>2</sup> ; CAGE CLAMP®	<a href="http://www.wago.com/280-686">www.wago.com/280-686</a>
	<b>N° art.: 280-816</b> Borne de base pour 4 conducteurs; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm <sup>2</sup> ; CAGE CLAMP®	<a href="http://www.wago.com/280-816">www.wago.com/280-816</a>
	<b>N° art.: 280-916</b> Borne de base pour 2 conducteurs; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm <sup>2</sup> ; CAGE CLAMP®	<a href="http://www.wago.com/280-916">www.wago.com/280-916</a>

Sous réserve de modifications.