



Données

Données électriques

Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 3)	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	8 kV

Données de raccordement

Technique de connexion	POWER CAGE CLAMP
Type d'actionnement	Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Conducteur rigide	25 ... 95 mm ² / 4 ... 4/0 AWG
Conducteur souple	25 ... 95 mm ² / 4 ... 4/0 AWG
Longueur de dénudage	35 mm / 1.38 inch
Nombre total des points de serrage	10

Nombre total des potentiels	5
nombre des niveaux	1
Type de câblage	Câblage latéral

Données géométriques

Profondeur à partir du niveau supérieur du rail	101 mm / 3.976 inch
Profondeur	107 mm / 4.213 inch

Données mécaniques

Mode de construction	type horizontal
Type de montage	Rail 35
Niveau de marquage	Marquage latéral

Données du matériau

Couleur	gris/bleu/ja-ve
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Poids	1340.75 g

Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4045454204396
Customs Tariff No.	85369010000

Autorisations / certificats

Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	NTR NL-7707
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	71-101911

Approbations de navire

Logo	Approbation	Nom du certificat
	ABS American Bureau of Shipping	14-HG1293677-PDA

Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc.	E45172

Produits correspondants

Carrier rail

	N° art.: 210-198 Rail en cuivre; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715	www.wago.com/210-198
--	--	--

ferrule

	N° art.: 216-413 Embout d'extrémité; embout pour 25 mm ² / AWG 4; sans isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 1/08.92	www.wago.com/216-413
	N° art.: 216-414 Embout d'extrémité; embout pour 35 mm ² / AWG 2; sans isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 1/08.92	www.wago.com/216-414
	N° art.: 216-424 Embout d'extrémité; embout pour 35 mm ² / AWG 2; sans isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 1/08.92	www.wago.com/216-424
	N° art.: 216-425 Embout d'extrémité; embout pour 50 mm ² / AWG 1; sans isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 1/08.92	www.wago.com/216-425
	N° art.: 216-435 Embout d'extrémité; embout pour 50 mm ² / AWG 1; sans isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 1/08.92	www.wago.com/216-435

Jumper

	N° art.: 285-495 Contact de pontage horizontal; isolé; tension nominale 232A pour 1 pont; tension nominale 192A pour 2 à 4 ponts	www.wago.com/285-495
--	---	--

General accessories

	N° art.: 249-105 Porte-étiquettes de groupe	www.wago.com/249-105
	N° art.: 285-172 Clé mâle coudée pour vis à six pans creux avec manche partiellement isolé	www.wago.com/285-172
	N° art.: 285-407 Borne de prélèvement de potentiel; pour bornes de puissance 95 mm ²	www.wago.com/285-407

assembling

	N° art.: 210-148 Support incliné; sans vis	www.wago.com/210-148
--	---	--

	N° art.: 249-117 Butée d'arrêt sans vis; Largeur 10 mm	www.wago.com/249-117
--	--	--

	N° art.: 249-197 Butée d'arrêt sans vis; Largeur de 14 mm	www.wago.com/249-197
--	---	--

protection

	N° art.: 285-169 Couverture protectrice des doigts; sert de protection contre le contact accidentel des points de serrage sans condu; pour bornes de puissance 95 mm ²	www.wago.com/285-169
--	---	--

	N° art.: 285-170 Obturbateur de protection avec signalisation de danger; avec signalisation de danger	www.wago.com/285-170
--	---	--

Marking accessories

	N° art.: 2009-115 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115
--	--	--

	N° art.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-002
--	--	--

	N° art.: 2009-115/000-006 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-006
--	--	--

	N° art.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-007
--	---	--

	N° art.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-012
--	--	--

	N° art.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-017
--	---	--

	N° art.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-023
--	--	--

	N° art.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-024
--	--	--

	N° art.: 209-185 Adaptateur	www.wago.com/209-185
--	---------------------------------------	--

	N° art.: 285-442 Adaptateur	www.wago.com/285-442
--	---------------------------------------	--

	N° art.: 793-501 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-501
--	---	--



N° art.: 793-501/000-002
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501/000-002



N° art.: 793-501/000-005
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501/000-005



N° art.: 793-501/000-006
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501/000-006



N° art.: 793-501/000-007
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501/000-007



N° art.: 793-501/000-012
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501/000-012



N° art.: 793-501/000-017
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501/000-017



N° art.: 793-501/000-023
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501/000-023



N° art.: 793-501/000-024
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501/000-024



N° art.: 793-5501
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501



N° art.: 793-5501/000-002
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-002



N° art.: 793-5501/000-005
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-005



N° art.: 793-5501/000-006
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-006



N° art.: 793-5501/000-007
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-007



N° art.: 793-5501/000-012
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-012



N° art.: 793-5501/000-017
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-017



N° art.: 793-5501/000-023

Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501

/000-023



N° art.: 793-5501/000-024

Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501

/000-024

Téléchargements

Documentation

Bid Text

285-199	Mar 9, 2018	DOC 25,6 kB	Téléchargement
---------	-------------	----------------	----------------

smartDATA

CAD data

3D Download 285-199	URL	Téléchargement
---------------------	-----	----------------

Famille de produits

POWER CAGE CLAMP

[En savoir plus sur la famille de produits](#)

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications.