




## Lanières assemblées avec clips pour tubes, rotation possible 360°

### Principales caractéristiques


Ces lanières permettent une fixation rapide et facile d'un toron sur un faisceau, câble ou conduit distant de 5 mm. Une orientation du toron est possible sur 360°. Ce produit convient particulièrement à toute application nécessitant une rotation par rapport à un point fixe.



T50SVC65



T50SVC orientable sur 360°.



T50SVC

Informations matériau	
Mat. collier	<b>Polyamide 6.6 hautes températures (PA66HS)</b>
Températures d'utilisation	<b>-40 °C à +105 °C en continu, (+145 °C pendant 500 h)</b>
Tenue au feu	<b>Auto-extinguible UL94 V2</b>



### Références et informations techniques

Article	Référence	Long. L	Larg. W	Ø max. toron	Résistance à la traction en N	Clip pour Ø	Matière	Couleur
156-00318	<b>T50SVC4S</b>	155	4,7	35,0	225	3,8-4,2	PA66HS, PP	Noir (BK), Naturel (NA)
156-00447	<b>T50SVC4</b>	155	4,7	35,0	225	3,8-4,2	PA66HS, PA66HIRHS	Noir (BK)
155-31202	<b>T50SVC5</b>	155	4,7	35,0	225	4,5-5,2	PA66HS	Noir (BK)
156-00155	<b>T50SVC65</b>	155	4,7	35,0	225	6,5-8,0	PA66HS, PA66HIRHS	Noir (BK)
156-00134	<b>T50SVCOC10-14</b>	155	4,7	35,0	225	10,0-14,0	PA66HS, PA66HIRHS	Noir (BK)
156-00135	<b>T50SVCOC15-18</b>	155	4,7	35,0	225	15,0-18,0	PA66HS, PA66HIRHS	Noir (BK)
156-00136	<b>T50SVCOC19-245</b>	155	4,7	35,0	225	19,0-24,5	PA66HS, PA66HIRHS	Noir (BK)
156-00272	<b>T50SVCOC25-31</b>	155	4,7	35,0	225	25,0-31,0	PA66HS, PA66HIRHS	Noir (BK)
156-00273	<b>T50SVCOC31-39</b>	155	4,7	35,0	225	31,0-39,0	PA66HS, PA66HIRHS	Noir (BK)
156-00137	<b>T50SVCOC39-45</b>	155	4,7	35,0	225	39,0-45,0	PA66HS, PA66HIRHS	Noir (BK)
156-00128	<b>T50SMVCOC10-14</b>	210	4,7	50,0	225	10,0-14,0	PA66HS, PA66HIRHS	Noir (BK)
156-00129	<b>T50SMVCOC15-18SET</b>	210	4,7	50,0	225	15,0-18,0	PA66HS, PA66HIRHS	Noir (BK)
156-00130	<b>T50SMVCOC19-245</b>	210	4,7	50,0	225	19,0-24,5	PA66HS, PA66HIRHS	Noir (BK)
156-00577	<b>T50SMVCOC19245</b>	210	4,7	50,0	225	19,0-24,5	PA46	Gris (GY)
156-00303	<b>T50SMVCOC25-31</b>	210	4,7	50,0	225	25,0-31,0	PA66HS, PA66HIRHS	Noir (BK)
156-00304	<b>T50SMVCOC31-39</b>	210	4,7	50,0	225	31,0-39,0	PA66HS, PA66HIRHS	Noir (BK)
156-00131	<b>T50SMVCOC39-45SET</b>	210	4,7	50,0	225	39,0-45,0	PA66HS, PA66HIRHS	Noir (BK)

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.