



Protection de câble, matériau PP

• Helawrap HWPP

Principales caractéristiques

Helawrap est la solution idéale pour maintenir et protéger les fils et câbles dans l'industrie mais également dans les environnements de bureau ou domestiques. Helawrap protège instantanément tous les fils et câbles. Avec ses accessoires, la gaine Helawrap peut être fixée sur les tables ou autre meuble.

Grâce à son profil spécial et à l'outil d'application manuel, Helawrap peut être installée rapidement et sans effort. Son design unique permet à l'utilisateur des sorties de fils n'importe où dans sa longueur facilement. Helawrap peut aussi être enlevée et repositionnée aussi souvent que nécessaire.

Fabriquée en polypropylène, Helawrap HWPP est très résistante à l'abrasion et à la plupart des agents chimiques.

Plusieurs dimensions de Helawrap sont disponibles ainsi que trois couleurs.

Un outil manuel est toujours inclus.

Utilisations

Helawrap est utilisée pour maintenir et protéger les fils et câbles dans l'industrie électrique, la construction d'armoires et de machines. Helawrap en conditionnement de 25 mètres est une solution gain de temps pour des applications industrielles.

Helawrap HWPP en petit conditionnement de 2 mètres est destinée aux utilisations domestiques et bureautiques. Elle permet de mettre fin au désordre des câbles de PC, TV ou Hi-Fi.





Choix des coloris en fonction de l'environnement.



Helawrap en boîte de 2 m.

Informations matériau	
Matière	Polypropylène (PP)
Températures d'utilisation	-60 °C à +110 °C, en pointe +140 °C
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 HB

Références et informations techniques

Article	Référence	Couleur	Ø max. toron	Epais. paroi WT	Outil de pose
HWPP - Longueur 2 m					
161-64204	HWPP16L2	Noir (BK)	16	0,80	HAT16
161-64205	HWPP16L2	Gris (GY)	16	0,80	HAT16
161-64206	HWPP16L2	Argent (SR)	16	0,80	HAT16
161-64404	HWPP25L2	Noir (BK)	27	1,05	HAT25
161-64405	HWPP25L2	Gris (GY)	27	1,05	HAT25
161-64406	HWPP25L2	Argent (SR)	27	1,05	HAT25
HWPP - Rouleau 25 m					
161-64101	HWPP8	Noir (BK)	9	0,75	HAT8
161-64102	HWPP8	Gris (GY)	9	0,75	HAT8
161-64103	HWPP8	Argent (SR)	9	0,75	HAT8
161-64104	HWPP8	Blanc (WH)	9	0,75	HAT8
161-64201	HWPP16	Noir (BK)	16	0,80	HAT16
161-64202	HWPP16	Gris (GY)	16	0,80	HAT16
161-64203	HWPP16	Argent (SR)	16	0,80	HAT16
161-64207	HWPP16	Blanc (WH)	16	0,80	HAT16
161-64301	HWPP20	Noir (BK)	21	0,95	HAT20
161-64302	HWPP20	Gris (GY)	21	0,95	HAT20
161-64303	HWPP20	Argent (SR)	21	0,95	HAT20
161-64304	HWPP20	Blanc (WH)	21	0,95	HAT20
161-64401	HWPP25	Noir (BK)	27	1,05	HAT25
161-64402	HWPP25	Gris (GY)	27	1,05	HAT25
161-64403	HWPP25	Argent (SR)	27	1,05	HAT25
161-64407	HWPP25	Blanc (WH)	27	1,05	HAT25
161-64501	HWPP30	Noir (BK)	32	1,30	HAT30
161-64502	HWPP30	Gris (GY)	32	1,30	HAT30
161-64503	HWPP30	Argent (SR)	32	1,30	HAT30
161-64504	HWPP30	Blanc (WH)	32	1,30	HAT30

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.